

# Sticky Mats

-nicht ESD Ausführung-

## Zusammenfassung

- Klebekraft: stark
- besonders hohe Stabilität und Adhäsion
- robuste Einzellagen durch erhöhte Folienstärke
- gleichbleibende Klebekraft mit jeder Lage und Produktionscharge
- Schichten/Folien mit abnehmender Indexnummerierung

Dicke/Stärke der Matte:	1,5 mm
Abmessungen:	660 x 1140 mm
Anzahl Lagen:	30
Farbe:	blau
Hitzeverträglichkeit:	60 °C/48h
Kältebeständigkeit:	-1 °C/48h

**Bestellnummer: C-222-981-B**

