

Dell E2223HN(DELL-E2223HN)

Dell E2223HN - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") (21.45" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI,VGA - Schwarz - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service



Ein erschwinglicher 54,6 cm (21,5")-Monitor für Ihre tägliche Arbeit. Elegantes Design,Full-HD-Auflösung und Dell Display Manager.

Verkaufsgründe

Dieser 54,48 cm (21,45")-FHD-Monitor-Monitor mit weitem Betrachtungswinkel,HDMI- und VGA-Konnektivität sowie einem umweltbewussten Design bietet einen ausgezeichneten Mehrwert.

Produktmerkmale

Arbeitsplatz optimal nutzen

Ein schlankes Profil und eine verbesserte Kabelführung sorgen für einen geringeren Platzbedarf und einen aufgeräumten Schreibtisch ohne unnötiges Kabelgewirr.

Erweiterte Ansichten

Die Full-HD-Auflösung ist ideal für alltägliche Aufgaben,während ComfortView für längere Bildschirmsitzungen bereitsteht. Damit werden die schädlichen Blaulichtemissionen reduziert.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten

Dell Monitore der E Serie eignen sich dank praktischer Anschlussmöglichkeiten wie VGA- und HDMI-Anschlüsse für Legacy-Systeme und andere Systeme. Ihr Arbeitsplatz lässt sich vollständig an Ihre Anforderungen anpassen.

Passt sich an Ihre Anforderungen an

Richten Sie Ihren Arbeitsplatz mit VESA-kompatiblen Halterungen und Ständern so ein,wie es Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell E2223HN - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.6 cm (21.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.6 cm (21.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.13 W
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.249 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 3000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	10 ms (normal),5 ms (Fast)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931),83% (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	HDMI,VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	50.42 cm x 17.1 cm x 38.417 cm
Gewicht	3.04 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8,ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	54.6 cm (21.5")
Sichtbare Bildfläche	54.48 cm (21.45")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.249 mm
Ppi	103
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 3000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931),83% (CIE 1976)
Reaktionszeit	10 ms (normal),5 ms (Fast)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Breiter Betrachtungswinkel
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50.42 cm x 17.1 cm x 38.417 cm - mit Fuß
Gewicht	3.04 kg

Konnektivität

Schnittstellen	VGA HDMI (HDCP 1.2)
----------------	------------------------

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich),Unterstützung für VESA-Schnittstelle
-------------------	---

Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x VGA-Kabel - VGA-zu-VGA
------------------	--

Schlossstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
------------------------------------	-----------------

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
------------------	-----------------------------------

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.13 W
----------------------------------	---------

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12.1 kWh/1.000 h
------------------------------------	------------------

Stromverbrauch (max.)	19 Watt
-----------------------	---------

Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
---------------------------------	----------

Energierverbrauch Sleep	0.3 Watt
-------------------------	----------

Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
----------------------------	----------

Ein-/Aus-Schalter	Ja
-------------------	----

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite:50.42 cm - Tiefe:17.1 cm - Höhe:38.417 cm - Gewicht:3.04 kg Ohne Fuß - Gewicht:2.26 kg
----------------------------------	--

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht	4.14 kg
------------------	---------

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
------------------	--------------------------

EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
------------------	------------

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
--------------------------	----

Herstellergarantie

Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service
--------------------	-----------------------------------

Was befindet sich im Paket

Dell E2223HN
HDMI-Kabel
VGA-Kabel

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNnex keine Haftung