

Dell UltraSharp U2723QE(DELL-U2723QE)

Dell UltraSharp U2723QE - LED-Monitor - 68.47 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 2000:1 - 5 ms - HDMI,DisplayPort,USB-C - mit 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange



Dell UltraSharp 68,58 cm (27") 4K-Monitor mit USB-C Hub – U2723QE.

Verkaufsgründe

Dieser 68,58 cm (27")-Monitor, der branchenweit erste mit IPS Black-Technologie und einem Konnektivitätshub, bietet brillante Farben und scharfe Kontraste und ermöglicht maximale Arbeitsproduktivität.

Produktmerkmale

Außergewöhnlicher Kontrast

Durch den 68,58 cm (27") 4K-Monitor mit IPS-Black-Technologie erleben Sie unglaubliche Farben und tiefstes Schwarz mit einem Kontrastverhältnis von 2.000:1.

Angenehmer für die Augen

ComfortView Plus - ein immer aktiver integrierter Blaulichtfilter - reduziert potenziell schädliche Blaulichtemissionen, ohne dabei die Farbwiedergabe zu beeinträchtigen.

Durch und durch brillant

Erleben Sie kleinste Details und lebensechte Farben auf diesem 4K-Monitor mit 98 % DCI-P3 und VESA DisplayHDR 400.

Schneller produktiv

Über die Power Sync-Funktion schaltet sich Ihr Laptop ein, sobald Sie den Monitor anschalten.

Mehr Anschlussmöglichkeiten

Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit umfassenden Konnektivitätsanschlüssen, darunter USB-C (bis zu 90 W Power Delivery), RJ45 (Ethernet), DP 1.4 und HDMI. Schnell zugängliche USB-C-Anschlüsse (bis zu 15 W Ladefunktion) und superschnelle USB-Anschlüsse mit 10 Gbit/s sorgen für schnelle Verbindungen und Datenübertragungen.

Aufgeräumter Arbeitsplatz

USB-C-Konnektivität über ein einziges Kabel bietet Ihnen die Flexibilität, Verbindungen mit USB-C-Systemen unterschiedlicher Anbieter herzustellen. Das sorgt für mehr Ordnung auf dem Schreibtisch und ermöglicht einen schnellen Arbeitsplatzwechsel.

Netzwerkfähig

MAC-Adressen-Passthrough, PXE Boot und Wake-on-LAN, alle bereits bequem integriert, bieten zusätzliche Managementfunktionen.

Besseres Multitasking

Wenn Sie den Monitor an zwei PC-Quellen anschließen, sorgt die Auto-KVM-Funktion für eine nahtlose Übergabe der Steuerung an den zweiten angeschlossenen PC. Mit der KVM-Funktion (Keyboard, Video and Mouse - Tastatur, Video und Maus) können Sie beide PCs mit einer einzigen Maus und Tastatur steuern.

Zwei Quellen auf einem Bildschirm

Mit den Funktionen "Picture in Picture" (PiP - Bild in Bild) und "Picture by Picture" (PbP - Bild neben Bild) können Sie sich die Ausgaben zweier verschiedener PCs auf einem Bildschirm anzeigen lassen.

Maximale Produktivität

Erleben Sie kompromisslose Bildqualität, auch wenn Sie zwei 4K-Monitore per Daisy Chaining anschließen. Der U2723QE ist ein 68,58 cm (27") 4K-Monitor, der über USB-C Daisy Chaining eines zusätzlichen 4K-Monitors bei voller Auflösung ermöglicht - dank Display Stream Compression (DSC).

Schön und gut

Dieser Monitor mit seinem platin-silbernen Premium-Oberflächen und dem eleganten Kabelführungssystem für mehr Ordnung ist der Blickfang schlechthin für jeden Arbeitsplatz.

Einfach und intuitiv

Dank Joysticksteuerung können Sie einfach durchs Menü navigieren und die Bildschirmeinstellungen anpassen.

Auf Benutzerkomfort ausgelegt

Der Monitor ist neig-, schwenk-, dreh- und höhenverstellbar, sodass Sie ihn so ausrichten können, wie es für Sie am bequemsten ist.

Produktiv auf allen Ebenen

Mit Easy Arrange können Sie mehrere Anwendungen auf einem oder mehreren Bildschirmen mit 38 voreingestellten Fensterpartitionen einfach nebeneinander anordnen und bis zu fünf Fenster individuell anpassen, sodass Sie bessere Multitaskingfähigkeiten nutzen können.

Nahtlose Übergänge

Die Funktion für die automatische Wiederherstellung merkt sich, wo Sie aufgehört haben, sodass Sie Ihre Arbeit genau an dieser Stelle wieder aufnehmen können - selbst nachdem Sie das Gerät ausgesteckt haben.

Displaymanagement auf Tastendruck

Sie können Ihre Displaymanagementeinstellungen auch schnell und bequem per Tastenkombinationen ändern - einfach konfigurieren und anschließend produktiver arbeiten.

Erweiterte Kompatibilität

Der Dell Display Manager, der mehrere Betriebssysteme unterstützt, hilft Ihnen dabei, produktiv zu bleiben, egal, wie Sie arbeiten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp U2723QE - LED-Monitor - 4K - 68.47 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.47 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	25.9 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1554 mm
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	2000:1 / 2000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	61.14 cm x 18.5 cm x 38.518 cm
Gewicht	6.64 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	RoHS, BFR-frei, PVC-free
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Services im Bundle	3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G

Diagonalabmessung	68.47 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1554 mm
Ppi	163.18
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	2000:1 / 2000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% Rec 709,100% sRGB,98% DCI-P3
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell),8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei,3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Ohne Quecksilber,arsenfreies Glas,Monitorkalibrierung Delta E<2,an 3 Seiten ohne Blende
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.14 cm x 18.5 cm x 38.518 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	6.64 kg

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) DisplayPort-Ausgang USB-C Upstream/DisplayPort 1,4 Alt Mode mit Spannungsversorgung (Stromversorgung bis zu 90 W,HDCP 2.2)
	USB-C 3,2 Gen 2 Upstream USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W) 4 x USB 3.2 Gen 2 Downstream USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 Audio Line-Out (Mini-Klinenstecker) LAN (RJ-45)

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich),Unterstützung für VESA-Schnittstelle,Diebstahlschutz
Enthaltene Kabel	1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1 m 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - USB Typ A auf B

Kennzeichnung	RoHS,BFR-frei,PVC-free
Schloßstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	25.9 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	25.9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	37.7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	220 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.2 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite:61.14 cm - Tiefe:18.5 cm - Höhe:38.518 cm - Gewicht:6.64 kg Ohne Fuß - Breite:61.14 cm - Tiefe:5.433 cm - Höhe:35.301 cm - Gewicht:4.48 kg
----------------------------------	---

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht	9.53 kg
------------------	---------

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays,TCO Certified Displays 9
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Herstellergarantie

Service und Support	Premium Panel Exchange
Services im Bundle	3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Was befindet sich im Paket

Dell UltraSharp U2723QE
Kabel USB-C auf USB-C - 1 m
DisplayPort-Kabel - 1.8 m
SuperSpeed-USB-Kabel

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNnex keine Haftung