

## Dell 24 Video Conferencing Monitor C2423H(DELL-C2423H)

Dell 24 Video Conferencing Monitor C2423H - LED-Monitor - 60.5 cm (24") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI ,DisplayPort - Lautsprecher - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service



Bleiben Sie auf einem 24"-FHD-Monitor mit integrierten Konferenzfunktionen,geringem Blaulicht und einem umweltfreundlichen Design stets synchron.

## Verkaufsgründe

Bleiben Sie auf einem 24"-FHD-Monitor mit integrierten Konferenzfunktionen,geringem Blaulicht und einem umweltfreundlichen Design stets synchron.

## Produktmerkmale

### Hochwertige Zusammenarbeit

Die FHD-Webcam für Konferenzen liefert nahtlose Video- und Bildschirmqualität.

### Nahtlose Privatsphäre

Die Pop-up-Webcam verbirgt die Kamera,wenn Sie sie nach unten drücken.

### Optimale Betrachtungswinkel

Die IPS-Technologie bietet erstklassige Bildqualität und konsistente Farben mit weiten Betrachtungswinkeln,die sich ideal für Videokonferenzen eignen.

### Klare Tonqualität

Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und zwei 5-W-Lautsprecher integriert.

### Verbesserter Datenschutz

Die komfortable Stummschaltfläche bietet schnell Sicherheit und Schutz.

### Mit Blick auf das Wohlbefinden konzipiert

Comfort View Plus - ein ständig eingeschalteter,integrierter Bildschirm mit geringem Blaulichtanteil - reduziert potenziell schädliche Blaulichtemissionen,ohne die Farben zu beeinträchtigen.

### Komfortable Anpassbarkeit

Erleben Sie maßgeschneiderten Komfort durch Neigen,Schwenken,Drehen und Anpassen der Höhe Ihres Monitors (max. 150 mm) für optimalen Anzeigekomfort.

### Steigern Sie Ihre Produktivität

Profitieren Sie von einer großartigen Bildqualität,indem Sie zwei Monitore mithilfe von Daisy Chaining mit einem einzigen DP-Kabel verbinden. Außerdem können Sie Ihre Produktivität steigern,wenn Sie zwei Monitore verwenden.

### Umfassende Konnektivität

Einfache Verbindungen mit einer Vielzahl von Geräten durch mehrere Anschlüsse,einschließlich DisplayPort 1.2,HDMI 1.4 und 4 superschnelle USB-Anschlüsse mit 5 Gbit/s.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell 24 Video Conferencing Monitor C2423H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.6 W
Leistungsmerkmale	Mikrofon,Kamera,USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz

Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000: 1
Reaktionszeit	5 ms (Fast),8 ms (normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI ,DisplayPort
Audioeingang	2 digitale Mikrofone
Integrierte Webcam	5 Megapixel - 1920 x 1080 bei 30 BpS
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	53.78 cm x 17.957 cm x 36.4 cm
Gewicht	6.02 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays,TCO Certified Displays 9,ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	RoHS,NFPA 99,TUV Rheinland,DisplayPort 1.2,BFR-frei,HDCP 1.4,PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service

## Erweiterte Spezifikationen

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	60.5 cm (24")
Integrierte Peripheriegeräte	Mikrofon,Kamera,USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	92.53
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Fast),8 ms (normal)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, breiter Betrachtungswinkel, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.78 cm x 17.957 cm x 36.4 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	6.02 kg

### Integrierte Webcam

Sensorauflösung	5 Megapixel
Max. Videoauflösung	1920 x 1080 bei 30 BpS
Leistungsmerkmale	Cortana-kompatibel, kompatibel mit Windows Hello

### Audioeingang

Typ	2 digitale Mikrofone
-----	----------------------

### Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt

### Konnektivität

Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) DisplayPort-Ausgang (MST) USB 3.2 Gen 1 Upstream 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
----------------	--

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

### Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss, Ringe für Kabelmanagement
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x Kabel USB 3.2 Gen 1 Typ A auf Typ B - 1.8 m
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, TUV Rheinland, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free
Schloßtyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

### Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.6 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12.6 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (max.)	82 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

### Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite:53.78 cm - Tiefe:17.957 cm - Höhe:36.4 cm - Gewicht:6.02 kg
	Ohne Fuß - Breite:53.78 cm - Tiefe:5.785 cm - Höhe:31.889 cm - Gewicht:3.83 kg
	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite:53.78 cm - Tiefe:17.957 cm - Höhe:49.61 cm - Gewicht:6.02 kg

### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht	8.33 kg
------------------	---------

### Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0

### Herstellergarantie

Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service
--------------------	-----------------------------------

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

\* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNnex keine Haftung