

Dell E2423HN(DELL-E2423HN)

Dell E2423HN - LED-Monitor - 60.47 cm (24") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI ,VGA - BTO - mit 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie



Dieser 23,8-Zoll-FHD-Monitor mit weitem Betrachtungswinkel,HDMI- und VGA-Anschlussmöglichkeiten und umweltbewusstem Design bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell E2423HN - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.47 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.47 cm (24")
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	16 W
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell),8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931),83% (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	HDMI,VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	55.264 cm x 17.1 cm x 42.035 cm
Gewicht	3.85 kg
Preistyp	BTO
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays,TCO Certified Displays 9,ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Services im Bundle	3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	60.47 cm (24")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz

Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931),83% (CIE 1976)
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell),8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.264 cm x 17.1 cm x 42.035 cm - mit Fuß
Gewicht	3.85 kg

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.2) VGA
----------------	------------------------

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich),Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	VESA-Schraubenabdeckung
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x VGA-Kabel
Preistyp	BTO
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	16 W
Stromverbrauch (typisch)	25 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Energiverbrauch Sleep	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite:55.264 cm - Tiefe:17.1 cm - Höhe:42.035 cm - Gewicht:3.85 kg Ohne Fuß - Breite:55.264 cm - Tiefe:4.969 cm - Höhe:33.161 cm - Gewicht:3.11 kg
----------------------------------	--

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht	5.29 kg
------------------	---------

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays,TCO Certified Displays 9
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Herstellergarantie

Services im Bundle	3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
--------------------	--

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Was befindet sich im Paket

- Dell E2423HN
- HDMI-Kabel
- VGA-Kabel
- VESA-Schraubenabdeckung

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNnex keine Haftung