

## Dell P1917S (DELL-P1917SE)

Dell P1917S - LED-Monitor - 48 cm (19") - 1280 x 1024 @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 6 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre Basis-Hardware-Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose - Disti SNS



Der P1917S ist ideal für professionelle Anwender, die viele Stunden arbeiten und sich auf einen Monitor verlassen möchten, der atemberaubende visuelle Effekte zeigt, ohne Überanstrengung der Augen.

## Verkaufsgründe

Verbesserte Darstellung  
Mit Komfort im Sinn konzipiert  
Vielseitigkeit, auf die Sie sich verlassen können  
Mehr Möglichkeiten, um in Verbindung zu bleiben

## Produktmerkmale

### Verbesserte Darstellung

Dell ComfortView und die Funktion gegen Flimmern machen das Arbeiten dank der Anzeige klarer scharfer Bilder in ultraweitem Betrachtungswinkel weniger anstrengend.

### Mit Komfort im Sinn konzipiert

Passen Sie den Monitor einfach nach Wunsch in Betrachtungswinkel, Höhe und Position an und genießen Sie entspannt hervorragende Bildqualität auf mehreren Monitoren.

### Vielseitigkeit, auf die Sie sich verlassen können

Genießen Sie umfangreiche Einstellungsfunktionen zum Drehen, Schwenken, Neigen sowie zur Höhenverstellung, und passen Sie den Monitor nach Ihren Wünschen an.

### Mehr Möglichkeiten, um in Verbindung zu bleiben

Mehrere Anschlussmöglichkeiten unten und an der Seite ermöglichen Ihnen den problemlosen Anschluss an verschiedene Geräte.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P1917S - LED-Monitor - 48 cm (19")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 48 cm (19")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.293 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 4000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	6 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931), 84% (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei,3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	40.56 cm x 18 cm x 36.93 cm
Gewicht	5.13 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8,ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play,RoHS
Services im Bundle	3 Jahre Basis-Hardware-Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose - Disti SNS

## Erweiterte Spezifikationen

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	48 cm (19")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.293 mm
Ppi	86
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 4000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% (CIE 1931),84% (CIE 1976)
Reaktionszeit	6 ms (Grau-zu-Grau schnell),8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei,3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Ultraweiter Blickwinkel,flimmerfreie Technologie,Premium Panel Garantie,Dell ComfortView
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.56 cm x 18 cm x 36.93 cm - mit Fuß
Gewicht	5.13 kg

### Konnektivität

Schnittstellen	HDMI DisplayPort VGA USB 3.0 Upstream 2 x USB 2.0 Downstream 2 x USB 3.0 Downstream
----------------	--

## Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

## Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play,RoHS
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

## Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	11 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.3 Watt

## Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite:40.56 cm - Tiefe:18 cm - Höhe:36.93 cm - Gewicht:5.13 kg Ohne Fuß - Breite:40.56 cm - Tiefe:5.03 cm - Höhe:33.43 cm - Gewicht:2.6 kg
----------------------------------	--

## Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht	6.61 kg
------------------	---------

## Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

## Herstellergarantie

Services im Bundle	3 Jahre Basis-Hardware-Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose - Disti SNS
--------------------	--

## Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

## Was befindet sich im Paket

Dell P1917S  
VGA-Kabel  
DisplayPort-Kabel  
SuperSpeed-USB-Kabel

\* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung