

Dell UltraSharp U4323QE (DELL-U4323QE)

Dell UltraSharp U4323QE - LED-Monitor - 107.95 cm (42.51") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C - Lautsprecher - mit 3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange



Die 4K UHD-Auflösung und eine hohe Pixeldichte von 103 ppi zeigen Ihre Arbeit in beeindruckender Klarheit. Erleben Sie sanfte Farbabstufungen und Präzision bei mehr Farbtönen mit einer hohen Farbtiefe von 1,07 Milliarden Farben.

Der höhenverstellbare 42,5-Zoll-4K-Monitor lässt sich neigen, schwenken und nach Ihren Wünschen einstellen. Richten Sie ihn in einem Multi-Monitor-Setup aus, um eine noch breitere Sicht zu erhalten. Ihr Bildschirm ist für mehr Komfort bei langen Arbeitstagen ausgelegt. Er verfügt über einen flimmerfreien Bildschirm und ComfortView, eine Funktion, die bis zu 60 % der schädlichen Blaulicht-Emissionen reduziert.

Verkaufsgründe

Mehr Möglichkeiten, alles zu sehen
Außergewöhnliche Details
Hervorragende Farbe
Vollkommen anpassungsfähig
Der Raum für Leistung
Leicht für die Augen
Ladung voraus
Besser zugänglich
Kollaboration leicht gemacht
Nahtlose Übergänge
Der Schlüssel zum Komfort
Mehr Möglichkeiten zur Verwaltung

Produktmerkmale

Mehr Möglichkeiten, alles zu sehen

Picture-by-Picture (PBP) ermöglicht einen umfassenden Überblick über Ihre Arbeit, indem Inhalte von bis zu vier verschiedenen PCs auf einem Bildschirm angezeigt werden. Außerdem enthält es fünf einfach zu verwendende Vorlagen.

Außergewöhnliche Details

Die 4K UHD-Auflösung und eine hohe Pixeldichte von 103 ppi zeigen Ihre Arbeit in beeindruckender Klarheit.

Hervorragende Farben

Erleben Sie sanfte Farbabstufungen und Präzision bei mehr Farbtönen mit einer hohen Farbtiefe von 1,07 Milliarden Farben.

Vollständig anpassbar

Der höhenverstellbare 42,5-Zoll-4K-Monitor lässt sich neigen, schwenken und nach Ihren Wünschen einstellen. Richten Sie ihn in einem Multi-Monitor-Setup aus, um eine noch breitere Sicht zu erhalten.

Der Platz zum Arbeiten

Sparen Sie dank des kleinen Monitorsockels wertvollen Platz auf dem Schreibtisch.

Schonend für die Augen

Ihr Bildschirm ist für mehr Komfort bei langen Arbeitstagen ausgelegt. Er verfügt über einen flimmerfreien Bildschirm und ComfortView, eine Funktion, die bis zu 60 % der schädlichen Blaulicht-Emissionen reduziert.

Vorausschauend aufladen

Die USB-C-Konnektivität liefert bis zu 90 W Leistung - die höchste Leistung, die für einen 42,5"-4K-Monitor verfügbar ist.

Besserer Zugang

Praktisch platzierte USB-Anschlüsse befinden sich an der Seite des Monitors und ermöglichen eine schnelle Konnektivität.

Kollaboration leicht gemacht

HDMI-CEC ermöglicht eine bequeme Unterstützung der wichtigsten Zoomraumfunktionen, wie z. B. die Planung der Betriebszeiten und das manuelle Ein- und Ausschalten.

Nahtlose Übergänge

Die automatische Wiederherstellungsfunktion merkt sich, wo Sie aufgehört haben, so dass die Anwendungen auch nach dem Trennen des Netzkabels wieder an der Stelle fortgesetzt werden, wo Sie sie verlassen haben.

Der Schlüssel zum Komfort

Mithilfe von Tastenkombinationen können Sie noch mehr Zeit sparen, indem Sie die Einstellungen für die Display-Verwaltung ganz einfach konfigurieren, damit Sie schneller mit der Arbeit beginnen können.

Mehr Möglichkeiten zur Verwaltung

Asset-Management-Berichte ermöglichen IT-Managern die schnelle Erfassung und Verfolgung von Monitorinformationen sowie die gleichzeitige Konfiguration mehrerer Monitore über eine einzige Einrichtung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp U4323QE - LED-Monitor - 4K - 107.95 cm (42.51")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 107.95 cm (42.51")
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	52.1 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub,USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2451 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell),8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% Rec 709,100% sRGB,98% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI,2xDisplayPort,USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	96.721 cm x 25.64 cm x 59.52 cm
Gewicht	18.55 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	RoHS,BFR-frei,PVC-free
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	107.95 cm (42.51")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2451 mm
Ppi	103.6
Helligkeit	350 cd/m ²

Kontrast	1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% Rec 709,100% sRGB,98% DCI-P3
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell),8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Anti-glare 3H hardness
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Ohne Quecksilber,arsenfreies Glas,Dell ComfortView Plus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	96.721 cm x 25.64 cm x 59.52 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	18.55 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	8 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> 2 x HDMI 2 x DisplayPort 1.4 USB-C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode mit Power Delivery (bis zu 90 W) 3 x USB-C 3,2 Gen 2 Upstream (nur Daten) USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W) USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 3 x USB 3.2 Gen 2 Downstream Audio Line-Out LAN (RJ-45)
----------------	---

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung
Neigungswinkel	-5/+10
Schwenkwinkel	40
Höheneinstellung	60 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm,200 x 200 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich),Unterstützung für VESA-Schnittstelle,Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss
Enthaltene Kabel	<ul style="list-style-type: none"> 1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1 m 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - USB Typ A auf C - 1 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	RoHS,BFR-frei,PVC-free
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	52.1 W

Stromverbrauch (typisch)	250 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja

Abmessungen und Gewicht

	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite:96.721 cm - Tiefe:25.64 cm - Höhe:59.52 cm - Gewicht:18.55 kg
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite:96.721 cm - Tiefe:25.64 cm - Höhe:65.52 cm - Gewicht:18.55 kg
	Ohne Fuß - Breite:96.721 cm - Tiefe:6.408 cm - Höhe:56.05 cm - Gewicht:13.16 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht	25.23 kg
------------------	----------

Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Reaktionszeit:am nächsten Arbeitstag
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Was befindet sich im Paket

Dell UltraSharp U4323QE
 Kabel USB-C auf USB-C - 1 m
 DisplayPort-Kabel - 1.8 m
 SuperSpeed-USB-Kabel - 1 m
 HDMI-Kabel - 1.8 m

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNnex keine Haftung