

Dell E2424HS(DELL-E2424HS)

Dell E2424HS - LED-Monitor - 60.47 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI,VGA,DisplayPort - Lautsprecher - Brown Box - mit 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie



Verkaufsgründe

Dieser 23,8"-FHD-Monitor,mit innovativer,schmaler Blende an drei Seiten,höhenverstellbarem Ständer sowie DP-,HDMI- und VGA-Anschlüssen bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktmerkmale

Attraktives Design

Das moderne und elegante Design mit einer dezenten Textur auf der Rückseite verschafft dem Monitor ein einzigartiges Aussehen. Der Monitor vermittelt in jedem Wohnbereich eine harmonische Mischung aus Stil und Qualität.

Reibungslose Umschaltung

Durch integrierte Konnektivitätsanschlüsse können Ihre Geräte stets angeschlossen bleiben und Sie sind in der Lage,müheles zwischen Streaming und Ihrem PC umzuschalten.

Ordnung beibehalten

Behalten Sie mit Dell Easy Arrange den Überblick über Anwendungen,E-Mails und Fenster auf einem Bildschirm.

Klare Sicht mit weniger Ablenkung

Durch den dreiseitigen ultradünnen Rahmen können Sie mit diesem 60.45 cm (23.8)-Monitor einen beeindruckend klaren Bildschirm mit einer Full HD-Auflösung von 1920 x 1080 genießen.

Konsistente Farben

Erhalten Sie durch die In-Plane Switching-Technologie (IPS) nahezu nahtlose Ansichten mit konsistenter Farbwiedergabe über einen weiten Betrachtungswinkel von 178°/178°.

Gaming in der Freizeit

Eine reibungslose Erfahrung ohne Screen Tearing durch die AMD FreeSync -Technologie mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 75 Hz.

ComfortView

Dieser TÜV-zertifizierte Monitor verfügt über einen flimmerfreien Bildschirm mit ComfortView,einer Funktion zur Reduzierung schädlicher Blaulichtemissionen. Damit schonen Sie Ihre Augen auch bei längeren Betrachtungszeiten optimal - zum Beispiel bei der nächsten Filmnacht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell E2424HS - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.47 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.47 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	16 W
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 3000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell),8 ms (Grau-zu-Grau normal)

Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931),83% NTSC (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	HDMI,VGA,DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Drehung,Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	53.864 cm x 20.946 cm x 37.791 cm
Gewicht	4.53 kg
Preistyp	Brown Box
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays,TCO Certified Displays 9,ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Services im Bundle	3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	60.47 cm (23.8")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	3000:1 / 3000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931),83% NTSC (CIE 1976)
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell),8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Flimmerfrei-Technologie,Dell ComfortView,Low Blue Light-Technologie,an 3 Seiten ohne Blende
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.864 cm x 20.946 cm x 37.791 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	4.53 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort 1.2 VGA HDMI
----------------	--------------------------------

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Drehung,Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	346
Höheneinstellung	135 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich),Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Preistyp	Brown Box

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	16 W
Stromverbrauch (typisch)	28 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Energierversuch Sleep	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
------------------------	----------------------

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite:53.864 cm - Tiefe:20.946 cm - Höhe:37.791 cm - Gewicht:4.53 kg
	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite:53.864 cm - Tiefe:20.946 cm - Höhe:51.207 cm - Gewicht:4.53 kg
	Ohne Fuß - Breite:53.864 cm - Tiefe:4.89 cm - Höhe:32.421 cm - Gewicht:2.82 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht	5.96 kg
------------------	---------

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays,TCO Certified Displays 9
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Herstellergarantie

Services im Bundle	3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
--------------------	--

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80% (nicht kondensierend)

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung