

Dell P1424H(DELL-P1424H)

Dell P1424H - LED-Monitor - 35.56 cm (14") - tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 700:1 - 6 ms - 2xUSB-C - BTO - mit 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie



Mit dem portablen 35,56 cm (14")-Monitor von Dell können Sie von überall aus produktiv mit zwei Bildschirmen gleichzeitig arbeiten.

## Verkaufsgründe

Mit dem portablen 35,56 cm (14")-Monitor von Dell können Sie von überall aus produktiv mit zwei Bildschirmen gleichzeitig arbeiten.

## Produktmerkmale

### Das ultimative Zusatzgerät für Ihren Laptop

Seien Sie überall mit zwei Bildschirmen produktiv - mit diesem portablen, ultraleichten und ultradünnen 35,56 cm (14")-FHD-Monitor, der weniger als eineinhalb Pfund wiegt und an seiner dünnen Stelle weniger als einen Zentimeter dick ist.

### Einfacher Anschluss mit Plug-and-Play

Richten Sie Ihren Monitor einfach mit einem einzigen USB-C-Kabel ein, über das Sie sowohl Videoaufnahmen als auch Strom für effizientes Plug-and-Play und schnelle Übergänge übertragen können.

### Teamarbeit überall

Nahtlose Zusammenarbeit im Team mit dem portablen 35,56 cm (14")-Monitor, der dazu konzipiert ist, Inhalte zu teilen und zu präsentieren.

### Flexibilität für komfortable Nutzung

Mit dem stufenlos einstellbaren Ständer, der sich um 10 bis 90 Grad neigen lässt, können Sie überall ganz bequem arbeiten. Der Monitor bietet genug Flexibilität, damit Sie stets mit Ihrer Arbeit Schritt halten.

### Angenehm für die Augen

Schonen Sie Ihre Augen mit der Funktion ComfortView die schädliches blaues Licht reduziert.

### Komfortable Bildschirmanzeige

Genießen Sie die einfache Bildschirmanzeige mit Schnellrasten zur Anpassung der Helligkeit.

### Produktiv auf allen Ebenen

Mit EasyArrange können Sie mehrere Anwendungen auf einem oder mehreren Bildschirmen mit voreingestellten Fensterpartitionen einfach nebeneinander anordnen und vier Fenster individuell anpassen - so geht Multitasking.

### Nahtlose Übergänge

Die Funktion "Easy Arrange Memory" merkt sich, wo Sie aufgehört haben, sodass Sie Ihre Arbeit genau an dieser Stelle wieder aufnehmen können - selbst nachdem Sie das Gerät ausgesteckt haben.

### Displaymanagement auf Tastendruck

Tastenkürzel helfen Ihnen beim Konfigurieren Ihrer Displaymanagement-Einstellungen, damit Sie schneller weiterarbeiten können.

### Mehr Managementmöglichkeiten

In Asset-Management-Berichten können IT-ManagerInnen alle Monitordaten schnell erfassen und nachverfolgen sowie mehrere Monitore in einem einzigen Einrichtungsschritt konfigurieren.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P1424H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 35.56 cm (14")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 35.56 cm (14")
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	5 W
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080

Pixelpitch	0.1611 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	700: 1 / 700: 1 (dynamisch)
Reaktionszeit	6 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	2xUSB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei,Hartbeschichtung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.237 cm x 1.43 cm x 20.269 cm
Gewicht	590 g
Preistyp	BTO
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	RoHS
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Services im Bundle	3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie

## Erweiterte Spezifikationen

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	35.56 cm (14")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.1611 mm
Ppi	158
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	700:1 / 700:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931)
Reaktionszeit	6 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei,Hartbeschichtung
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Dell ComfortView,Low Blue Light-Technologie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.237 cm x 1.43 cm x 20.269 cm
Gewicht	590 g

### Konnektivität

Schnittstellen	2 x USB-C/DisplayPort 1.2 Alt Mode (HDCP 1,4 / bis zu 65 W)
----------------	---

## Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	+10/+90

## Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Hülle
Enthaltene Kabel	1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1 m
Kennzeichnung	RoHS
Preistyp	BTO

## Stromversorgung

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	5 W
Stromverbrauch (typisch)	7.5 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja

## Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
------------------------	----------------------

## Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

## Herstellergarantie

Service und Support	- 3 Jahre - Reaktionszeit:am nächsten Arbeitstag
Services im Bundle	3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie

## Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

\* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung