

Dell P3424WE (DELL-P3424WE)

Dell P3424WE - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") (34.14" sichtbar) - 3440 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - mit 3 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange



## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P3424WE - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31.7 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, KVM-Ports, USB PD 90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste Position)	81.57 cm x 23.74 cm x 39.11 cm
Gewicht	10.17 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free, TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge
Services im Bundle	3 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange

## Erweiterte Spezifikationen

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Sichtbare Bildfläche	86.72 cm (34.14")
Geschwungener Bildschirm	Ja (3800R)
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub,KVM-Ports
USB-Spannungsversorgung	90 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2325 mm
Ppi	109.24
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (Grau-zu-Grau schnell),8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 90 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei,3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild in Bild,Bild für Bild,ohne Quecksilber,arsenfreies Glas,Dell Easy Arrange,Low Blue Light-Technologie,an 3 Seiten ohne Blende,Dell ComfortView Plus,flimmerfreies Panel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.57 cm x 23.74 cm x 39.11 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	10.17 kg

## Konnektivität

Schnittstellen	HDMI (HDCP 2.3)
	DisplayPort 1.2 (HDCP 2.3)
	LAN
	USB-C 3.2 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1.2 Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 90 W)
	USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A)

## Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Drehung,Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	60
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

## Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich),Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Kabelbinder

Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x USB-C 3.2 Gen 1 Kabel - 1.8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play,RoHS,BFR-frei,PVC-free,TCO Certified 9.0,TCO Certified Edge
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

### Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31.7 W
Stromverbrauch (typisch)	27.24 Watt
Stromverbrauch (max.)	180 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.7 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

### Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
------------------------	----------------------

### Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite:81.57 cm - Tiefe:23.74 cm - Höhe:39.11 cm - Gewicht:10.17 kg Ohne Fuß - Breite:81.57 cm - Tiefe:5.81 cm - Höhe:36.54 cm - Gewicht:6.95 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite:81.57 cm - Tiefe:23.74 cm - Höhe:54.11 cm - Gewicht:10.17 kg
----------------------------------	---

### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht	14.84 kg
------------------	----------

### Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0

### Herstellergarantie

Services im Bundle	3 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
--------------------	---

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

\* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNnex keine Haftung