

DIGITUS 6-fach Office-Steckdosenleiste mit 3x USB-Anschlüssen

DA-70624
EAN 4016032487012



6-fach Office Steckdosenleiste 3x USB 2xUSB-A +1xUSB A, Ein/Aus Schalter, Alu-Gehäuse

Vergessen Sie Zeiten, in denen Sie Ihr Smartphone-Ladegerät ständig suchen mussten. Die Office-Steckdosenleiste von DIGITUS® stellt Ihnen sogar 3 USB-Ports zur Verfügung, an denen Sie beispielsweise Ihr Smartphone und zeitgleich auch Ihr Tablet laden können. Nutzen Sie alle Schutzkontaktsteckdosen ohne Anschlussprobleme. Durch die clevere 45° versetzte Anordnung der Steckdosen können auch größere Netzteile und sperrige Winkelstecker genutzt werden, ohne die nebenliegenden Steckdosen zu blockieren oder zu verdecken. Zudem haben Sie die Möglichkeit die Steckdosenleiste variabel aufzustellen und bei Bedarf mit der beidseitig steckbaren Klemmbefestigung Ihrem jeweiligen Standort perfekt anzupassen. Einmal festgeklemmt kann die Leiste horizontal gedreht werden um eine optimal Flexibilität zu gewährleisten. Schützen Sie sich und Ihre Familie vor Stromschlägen durch die integrierten Shutter und den dadurch erhöhten Berührungsschutz der Schutzkontaktsteckdosen. Mit der 1,5 m langen Netzzuleitung haben Sie genug Spielraum, um die Steckdosenleiste nach Ihren Wünsche zu platzieren. Das hochwertige Aluminiumgehäuse rundet das edle Design dieser Multifunktions-Steckdosenleiste ab.

6-fach Steckdosenleiste mit drei zusätzlichen USB-Ladeanschlüssen für Mobilgeräte im hochwertigen Aluminium-Gehäuse

- 6x Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für sperrige Winkelstecker geeignet
- 2x USB A Anschlüsse (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W max.) zum Laden von Mobilgeräten
- 1x USB-C Anschluss (5V/3A, 9V/2,2A, 12V/1,67A, 20W max.) zum Laden von Mobilgeräten
- 2x Klemmhalterungen für unterschiedliche Tischplattenstärken (20mm - 57mm)
- Beleuchteter Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten
- Berührungsschutz: Kunststoffabdeckungen verschließen die Kontakte der Steckdose
- Hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- Netzzuleitung mit Schutzkontaktstecker: 1,5 m
- Eingangsspannung: 110 - 240 VAC
- Frequenz: 50 Hz
- Ausgangsleistung: 3680 W, 16 A max.
- Abmessungen: L 44,0 x B 4,5 x H 7,0 cm
- Gewicht: 695 g
- Farbe: Silber / Schwarz

Lieferumfang

- 4-fach Office-Steckdosenleiste mit 3x USB-Anschlüssen
- 2x Klemmhalterungen
- 2x Klemmhalterungen
- Bedienungsanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	10	8,80	23,00	30,00	50,00	34.500,00
Innen-VPE	1	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,88	6,00	48,00	10,60	3.052,80
Netto einzeln ohne VP	1	0,73	6,00	43,50	6,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

