



6-FACH OFFICE- STECKDOSENLEISTE MIT 3X USB-ANSCHLÜSSEN



Kurzanleitung

DA-70624

Inhaltsübersicht

1. Einleitung.....	2
2. Funktionen	3
3. Verpackungsinhalt.....	3
4. Technische spezifikationen	3
5. Product installation	4

1. Einleitung

Vergessen Sie Zeiten, in denen Sie Ihr Smartphone-Ladegerät ständig suchen mussten. Die Office-Steckdosenleiste von DIGITUS® stellt Ihnen sogar 3 USB-Ports zur Verfügung, an denen Sie beispielsweise Ihr Smartphone und zeitgleich auch Ihr Tablet laden können. Nutzen Sie alle Schutzkontaktsteckdosen ohne Anschlussprobleme. Durch die clevere 45° versetzte Anordnung der Steckdosen können auch größere Netzteile und sperrige Winkelstecker genutzt werden, ohne die nebenliegenden Steckdosen zu blockieren oder zu verdecken. Zudem haben Sie die Möglichkeit die Steckdosenleiste variabel aufzustellen und bei Bedarf mit der beidseitig steckbaren Klemmbefestigung Ihrem jeweiligen Standort perfekt anzupassen. Einmal festgeklemmt kann die Leiste horizontal gedreht werden um eine optimal Flexibilität zu gewährleisten. Schützen Sie sich und Ihre Familie vor Stromschlägen durch die integrierten Shutter und den dadurch erhöhten Berührungsschutz der Schutzkontaktsteckdosen. Mit der 1,5 m langen Netzzuleitung haben Sie genug Spielraum, um die Steckdosenleiste nach Ihren Wünsche zu platzieren. Das hochwertige Aluminiumgehäuse rundet das edle Design dieser Multifunktions-Steckdosenleiste ab.

2. Funktionen

- 6x Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für sperrige Winkelstecker geeignet
- 2x USB A Anschlüsse zum Laden von Mobilgeräten (18W)
- 1x USB-C Anschluss zum Laden von Mobilgeräten (20W)
- 2x Klemmhalterungen für unterschiedliche Tischplattenstärken (20mm - 57mm)
- 180 Grad horizontal drehbar für optimale Flexibilität
- Beleuchteter Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten
- Berührungsschutz: Kunststoffabdeckungen verschließen die Kontakte der Steckdose

3. Verpackungsinhalt

- 6-fach Office-Steckdosenleiste mit 3x USB-Anschlüssen
- 2x Klemmhalterungen
- Bedienungsanleitung

4. Technische Spezifikationen

Hochwertiges	Hochwertiges Aluminium-Gehäuse
Netzzuleitung mit Schutzkontaktstecker	1.5 m
Eingangsspannung	110 - 240 VAC
Frequenz	50Hz
Ausgangsleistung	3680 W, 16 A max.
	USB A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W max. USB-C: 5V/3A, 9V/2,2A, 12V/1,67A, 20W max.
Abmessungen	L 44.0 x W 4.5 x H 7.0 cm

Gewicht	695 g
Farbe	Silber / Schwarz

5. Product Installation

Mit den 2 Klemmbügeln kann die Steckdosenleiste am Schreibtisch befestigt und leicht gedreht werden.



Nota

- Keine serielle Verbindung möglich
- Die Gesamtleistung kann die maximale Nennleistung nicht überschreiten.
- Eine gewisse Temperaturerhöhung ($\leq 45K$) ist normal.
- Das Gerät kann nicht direkt an ein Arbeitsgerät angeschlossen werden
- Bitte öffnen Sie das Gehäuse auf der Rückseite des Produkts nicht selbst

Die Assmann Electronic GmbH erklärt hiermit, dass die Konformitätserklärung Teil des Lieferumfangs ist. Falls die Konformitätserklärung fehlt, können Sie diese per Post unter der unten angegebenen Herstelleradresse anfordern.

www.assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Deutschland

