

## AOC 27B2AM(27B2AM)

AOC 27B2AM - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 4000:1 - 4 ms - HDMI ,VGA - Schwarz



AOCs Monitor 27B2AM ist mit einem 27" großen Full HD VA-Panel mit lebensechten Farben ausgestattet. Zudem sorgen VGA- und HDMI-Anschlüsse für Flexibilität bei Ihren Quellgeräten. Der 27B2AM ist eine gute Wahl für Nutzer von Multi-Monitor-Konfigurationen, denn er bietet eine Vorrichtung für eine VESA-Halterung, ist an 3 Seiten rahmenlos und überzeugt durch breite Betrachtungswinkel. Und nicht zuletzt schonen die Technologien LowBlue und FlickerFree die Augen.

## Verkaufsgründe

- Rahmenloses Design
- Wide Viewing angle
- Full HD-Auflösung
- Low Blue Light-Modus

## Produktmerkmale

### Rahmenloses Design

Neben ihrem modernen und attraktiven Look ermöglichen rahmenlose Designs auch die nahtlose Nutzung mehrerer Monitore gleichzeitig. Ihr Cursor oder Fenster geht so nicht mehr in den dunklen Abgründen der Blenden verloren, wenn mehrere Monitore nebeneinander stehen.

### Wide Viewing angle

Das Merkmal "Wide Viewing Angle" ermöglicht eine exakte Farbdarstellung bei einem großen Betrachtungswinkel von bis zu 178°. Auf diese Weise werden die Farben unabhängig von Ihrer Blickrichtung stets perfekt dargestellt.

### Full HD-Auflösung

Möchten Sie einen Blu-ray-Film in voller Qualität ansehen, Spiele mit hoher Auflösung erleben oder Text in Büroanwendungen deutlich lesen können? Dank der Full HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln ermöglicht Ihnen dieser Monitor genau das. Was auch immer Sie sich ansehen, mit Full HD wird es in reichhaltigen Details angezeigt, ohne dass eine High-End-Grafikkarte nötig ist oder viele Systemressourcen verbraucht werden.

### Low Blue Light-Modus

Kurzweiliges blaues Licht kann den Augen schaden. Die AOC Low Blue Light-Technologie blockiert schädliche blaue Lichtstrahlen, ohne dass sich dadurch die dargestellte Farbe ändert. Andere Verfahren zum Reduzieren von blauem Licht verwenden Filter oder veränderte Einstellungen, was jedoch zu dunklen/gelblichen Bildern führt.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC 27B2AM - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	20 W
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	4000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI ,VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung

Bildschirmbeschichtung	3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54.01 cm x 18.68 cm x 41.98 cm
Gewicht	3.6 kg
Kennzeichnung	REACH,TUV Bauart,EAC,ISO 9241-307 Class 1
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

## Erweiterte Spezifikationen

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	4000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Multilingual
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, breiter Betrachtungswinkel, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.01 cm x 18.68 cm x 41.98 cm - mit Fuß
Gewicht	3.6 kg

### Konnektivität

Schnittstellen	VGA HDMI Audio Line-In Kopfhörer
----------------	---

### Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+20

VESA-Halterung 100 x 100 mm

### Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	REACH,TUV Bauart,EAC,ISO 9241-307 Class 1

### Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	20 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	20 kWh/1.000 h
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

### Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite:54.01 cm - Tiefe:18.68 cm - Höhe:41.98 cm - Gewicht:3.6 kg Ohne Fuß - Breite:61.214 cm - Tiefe:3.76 cm - Höhe:36.139 cm
----------------------------------	---

### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	49.2 cm
Transporttiefe	13.1 cm
Transporthöhe	61.4 cm
Transportgewicht	5.5 kg

### Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

### Was befindet sich im Paket

AOC 27B2AM  
HDMI-Kabel - 1.5 m

\* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNnex keine Haftung