AOC P3 24P3QW(24P3QW)
AOC Pro-line 24P3QW - P3 Series - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI,DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz



Der AOC 24P3QW ist ein 23,8-Zoll-IPS-Flachbildschirm mit einem attraktiven dreiseitigen ultradünnen Rahmen,der die Funktionen und die Leistung bietet,die Sie bei der Arbeit brauchen. Dank der verbesserten Full-HD-Auflösung (1920 x 1080),der 300-Nit-Helligkeit und den großzügigen Blickwinkeln von 178/178° ist das Betrachten immer ein Vergnügen. Eingebaute 5 W+5 W-Lautsprecher und eine integrierte 2MP-Webcam,die Windows Hello unterstützt,sorgen für hochwertige Audioqualität und einfache Zusammenarbeit aus der Ferne.

Verkaufsgründe

Full HD-Auflösung
IPS-Panel
Sicherheit und Reaktionsfähigkeit mit Windows Hello-zertifizierter Webcam
Realitätsnahe Zusammenarbeit und Videogespräche
Adaptive Sync
75 Hz Bildwiederholraten
USB Hub
DisplayPort
Flicker-Free-Technologie
Low Blue Light-Technologie
Rahmenloses Design
Ergonomische Funktion
Integrierte Lautsprecher
VESA Mount
Kensington-Schloss

Produktmerkmale

Full HD-Auflösung

Möchten Sie einen Blu-ray-Film in voller Qualität ansehen,Spiele mit hoher Auflösung erleben oder Text in Büroanwendungen deutlich lesen können? Dank der Full HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln ermöglicht Ihnen dieser Monitor genau das. Was auch immer Sie sich ansehen,mit Full HD wird es in reichhaltigen Details angezeigt,ohne dass eine High-End-Grafikkarte nötig ist oder viele Systemressourcen verbraucht werden.

IPS-Panel

Das IPS-Panel sorgt für ein hervorragendes Seherlebnis mit naturgetreuen,und dennoch brillanten und präzisen Farben. Die Farben wirken unabhängig vom Blickwinkel stets einheitlich.

Sicherheit und Reaktionsfähigkeit mit Windows Hello-zertifizierter Webcam

Holen Sie sich die gute Sicherheit mit der Windows Hello-Gesichtserkennung! Eine integrierte Webcam,die mit Windows Hello zertifiziert ist,bietet ein bequemes Plus an Sicherheit,ohne dass Passwörter oder PIN erforderlich sind.

Realitätsnahe Zusammenarbeit und Videogespräche

Noch nie waren Videogespräche so lebensecht wie mit einer integrierten Webcam mit integriertem Mikrofon. Verbinden Sie sich mit Kollegen und Kunden bequem von zu Hause oder vom Büro aus - mit einer einfachen Lösung!

Adaptive Sync

Adaptive Sync richtet die vertikale Bildwiederholfrequenz Ihres Monitors an der von Ihrer GPU gelieferte Bildwiederholfrequenz aus und sorgt so für ein noch flüssigeres Gaming-Erlebnis,da Stottern,Reißen und Ruckeln der Bilder vermieden werden. Diese Funktion ist auch bei der Wiedergabe von Videos und anderen visuellen Medien nützlich,um eine reibungslose Unterhaltung zu gewährleisten.

75 Hz Bildwiederholraten

Holen Sie sich die Spitzenklasse! Bei einer Bildwiederholrate von 75 Hz zeichnet das Anzeigefeld 75 Frames pro Sekunde. Eine 75 Hz-Bildwiederholrate ist verglichen mit 60 Hz-Displays der Einstiegsebene 25% schneller. Dennoch sind sie erschwinglich und bieten jene extra Frames,die Spieler zum Besiegen Ihrer Gegner benötigen.

USB-Hub

Der in den AOC-Monitoren integrierte USB-Hub sorgt für Benutzerfreundlichkeit und Zweckmäßigkeit auf Ihrem Schreibtisch. Die seitlichen Anschlüsse sind leicht erreichbar,auch wenn Sie diese nicht sehen; Sie vergeuden keine Zeit mehr,auf der Rückseite des PCs nach einem freien USB-Anschluss zu suchen.

DisplayPort

DisplayPort bietet ultraschnelle digitale Audio- und Videoübertragung ohne Qualitätsverlust oder Eingangsverzögerung. Verbinden Sie schnell und einfach eine Reihe von Geräten mit Ihrem Bildschirm,zum Beispiel Computer,Laptop,Media-Player,Spielekonsole und vieles mehr. Das ist perfekt für Profis sowie auch für die anspruchsvollen Heimanwender.

Flicker-Free-Technologie

Die AOC Flicker-Free Technologie nutzt ein DC (Gleichstrom) Panel mit Hintergrundbeleuchtung,das flackerndes Licht verringert. Augenbelastungen und -ermüdungen werden auf ein Minimum reduziert,daher können Sie lange,intensive Spielsitzungen komfortabel genießen!

Low Blue Light-Technologie

Kurzwelliges blaues Licht kann den Augen schaden. Die AOC Low Blue Light-Technologie blockiert schädliche blaue Lichtstrahlen,ohne dass sich dadurch die dargestellte Farbe ändert. Andere Verfahren zum Reduzieren von blauem Licht verwenden Filter oder veränderte Einstellungen.

Rahmenloses Design

Neben ihrem modernen und attraktiven Look ermöglichen rahmenlose Designs auch die nahtlose Nutzung mehrerer Monitore gleichzeitig.

Ergonomische Funktion

Fühlen Sie den Komfort! Die höhenverstellbaren,neig- und schwenkbaren Ständer von AOC helfen dabei,die komfortabelste und gesündeste Position zu ermitteln.

Integrierte Lautsprecher

Eingebaute Lautsprecher machen es leicht,sich mit Familie,Freunden und Kollegen zu unterhalten. Erleben Sie Filme,Musik,Spiele und vieles mehr mit hochwertigem Klang,ohne externe Lautsprecher anschließen zu müssen.

VESA Mount

AOCs Ergo Base-Ständer bieten Vielseitigkeit,Robustheit und Benutzerfreundlichkeit in einem Paket. Aber möchten Sie weiterhin Ihre Wandhalterung oder Mehrfachmonitor-Konfiguration mit Tischhalterungen einsetzen? VESA-Halterungen sorgen für maximale Flexibilität. Auf dem Kopf stehend,im Schwenkmodus,übereinander:befestigen Sie Ihren Monitor dank VESA-Halterung wo auch immer Sie es wünschen an Halterungen und Ständern von Drittanbietern.

Kensington-Schloss

Das Kensington-Schloss ist ein Diebstahlschutz,der eine metallverstärkte Öffnung im Gehäuse des jeweiligen Geräts beinhaltet,um dieses durch ein Metallkabel per Schlüssel-/Schloss-System zu sichern. Kensington-Schlösser gewährleisten,dass Sie Ihren AOC-Monitor bei einer LAN-Party,in einer Organisation oder wohin auch immer Sie diesen mitnehmen sichern können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC Pro-line 24P3QW - P3 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Leistungsmerkmale	USB Hub,2,0-Megapixel-Kamera
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI,DisplayPort
Integrierte Webcam	2 Megapixel
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei,3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 9
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Integrierte Peripheriegeräte	USB Hub,2,0-Megapixel-Kamera
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	93
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei,3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Tschechisch,Chinesisch (tradionell),Chinesisch (vereinfacht),Englisch,Deutsch,Französisch,Italienisch,Portugiesisch,Polish,Finnisch,Schwedisch,Russisch,Spa
Besonderheiten	Bild für Bild,AOC Low-Blue Technology,an 3 Seiten rahmenlos,AOC Flicker-Free Technology
Farbe	Schwarz

Integrierte Webcam

Sensorauflösung	2 Megapixel
Leistungsmerkmale	Integriertes Mikrofon,kompatibel mit Windows Hello

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI 1.4 DisplayPort 1.2 Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) 4 x USB Downstream USB Downstream (Schnellladung)

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	300

Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich),strukturierte Oberfläche
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 9

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Was befindet sich im Paket

AOC Pro-line 24P3QW
HDMI-Kabel - 1.8 m
DisplayPort-Kabel - 1.8 m

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNNEX keine Haftung