

AOC 27E3QAF(27E3QAF)

AOC 27E3QAF - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 1000:1 - 4 ms - HDMI ,VGA,DisplayPort - Lautsprecher - Textured Black



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC 27E3QAF - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI ,VGA,DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei,3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	61.47 cm x 29.62 cm x 54.45 cm
Gewicht	5.38 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver
Kennzeichnung	TUV GS,FCC,RoHS,WEEE,EAC,HF,TCO Certified 9.0,TUV/ISO 9241-307
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Hub

Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Ppi	82
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 85 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei,3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Tschechisch,Chinesisch (tradionell),Chinesisch (vereinfacht),Englisch,Deutsch,Französisch,Italienisch,Portugiesisch,Polish,Finnisch,Schwedisch,Russisch,Spa
Besonderheiten	Integrierte Kabelführung,Slim Design,flimmerfreie Technologie,Low Blue Light-Technologie,an 3 Seiten rahmen
Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.47 cm x 29.62 cm x 54.45 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	5.38 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	VGA (HD-15) HDMI 1.4 (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Schnellladung) Audio Line-In/-Out (Mini-Klinkenstecker)
----------------	---

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung
Neigungswinkel	3.5/33
Schwenkwinkel	175
Rotationswinkel	-90/+90
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
-------------------	--

Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	TUV GS,FCC,RoHS,WEEE,EAC,HF,TCO Certified 9.0,TUV/ISO 9241-307
Schloßstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	18 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite:61.47 cm - Tiefe:29.62 cm - Höhe:54.45 cm - Gewicht:5.38 kg
	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite:61.47 cm - Tiefe:29.62 cm - Höhe:20.13 cm - Gewicht:5.38 kg
	Ohne Fuß - Breite:61.47 cm - Tiefe:5.08 cm - Höhe:36.96 cm - Gewicht:3.56 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	82 cm
Transporttiefe	16.2 cm
Transporthöhe	48.1 cm
Transportgewicht	8.71 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung