

AOC 24E3QAF(24E3QAF)

AOC 24E3QAF - LED-Monitor - 60.5 cm (24") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 1000:1 - 4 ms - HDMI ,VGA,DisplayPort - Lautsprecher - Textured Black



Der AOC 24E3QAF bietet alles, was Sie zum Arbeiten oder Lernen brauchen. Dieses Modell bietet ein großartiges 24" IPS-Panel mit weitem Betrachtungswinkel und FHD-Auflösung, augenschonende Funktionen wie Low Blue Mode und Flicker Free sowie integrierte Lautsprecher für den problemlosen Genuss von hochwertigem Audio. Für einen aufgeräumten Arbeitsplatz bietet dieses Modell außerdem ein Kabelmanagement. Für maximalen Komfort bei der Arbeit ist der 24E3QAF vollständig ergonomisch gestaltet. Ihre Produktivität wird durch Adaptive Sync und eine Bildwiederholfrequenz von 75 Hz ergänzt, die eine flüssige und ruckelfreie Anzeige garantieren, egal ob Sie mit Dokumenten arbeiten oder Inhalte ansehen.

Verkaufsgründe

- DisplayPort
- Flimmerfrei
- Niedriges blaues Licht
- Kensington-Schloss
- Rahmenloses Design
- Höhenverstellbarer Ständer
- Vollständige Ergonomie
- Schlankes Design
- 75 Hz Bildwiederholfrequenz
- IPS-Panel
- Adaptive Synchronisation

Produktmerkmale

DisplayPort

DisplayPort bietet eine ultraschnelle digitale Audio- und Videoübertragung ohne Qualitätsverlust oder Eingabeverzögerung. Schließen Sie schnell und einfach eine Reihe von Geräten an Ihren Bildschirm an, z. B. Ihren Computer, Laptop, Media Player, Ihre Spielkonsole und vieles mehr. Der Anschluss ist sowohl für Profis als auch für anspruchsvolle Heimanwender geeignet.

Flimmerfrei

Die AOC Flicker-Free-Technologie nutzt ein DC (Direct Current) Backlight-Panel, das flackernde Lichtpegel reduziert. Die Belastung der Augen und Ermüdungserscheinungen werden auf ein Minimum reduziert, so dass Sie lange, intensive Spielesitzungen in aller Ruhe genießen können!

Niedriges Blaulicht

AOC Low Blue Light schützt Sie vor schädlichem blauem Licht, das bei langen Spielesessions nachweislich zu Augenbelastung, Kopfschmerzen und Schlafstörungen führt. Die Funktion "Low Blue Light" reduziert die schädlichen Wellenlängen, ohne die Farbkomposition zu beeinträchtigen, so dass Sie sich keine Sorgen mehr um Augenschäden machen müssen.

Lautsprecher

Dank der integrierten Lautsprecher können Sie sich problemlos mit Familie, Freunden und Kollegen unterhalten. Bei Filmen, Musik, Spielen und mehr genießen Sie hochwertigen Klang, ohne externe Lautsprecher anschließen zu müssen.

USB-Hub

Integrierte USB-Hubs in den AOC-Monitoren sorgen für Benutzerfreundlichkeit und Praktikabilität auf Ihrem Schreibtisch. Die seitlich angebrachten Anschlüsse sind leicht zu erreichen, ohne dass Sie sie sehen müssen. So müssen Sie keine Zeit damit verschwenden, die Rückseite eines PC-Gehäuses nach einem freien USB-Anschluss zu durchsuchen.

Kensington-Schloss

Das Kensington-Schloss ist ein Diebstahlschutzsystem, das ein metallverstärktes Loch im Gehäuse des jeweiligen Geräts umfasst, an das ein Metallkabel angeschlossen wird, das mit einem Schlüssel/Schloss-System gesichert ist. Mit dem Kensington-Schloss können Sie Ihren AOC-Monitor während eines LAN-Events, bei einer Organisation oder wo auch immer Sie ihn mit sich führen, sichern.

Rahmenloses Design

Das rahmenlose Design sieht nicht nur modern und attraktiv aus, sondern ermöglicht auch nahtlose Multi-Monitor-Setups. Ihr Cursor bzw. Ihre Fenster gehen nicht mehr in den dunklen Abgründen der Einfassungen verloren, wenn mehrere Monitore nebeneinander aufgestellt sind.

Höhenverstellbarer Ständer

Erhöhen oder senken Sie den Bildschirm, um ihn an die Körpergröße und die Sitzposition jedes Einzelnen anzupassen. Der einfach zu verstellende Standfuß sorgt für stundenlangen Komfort.

Volle Ergonomie

Spüren Sie den Komfort! Die höhen-, neigungs- und schwenkverstellbaren Ständer von AOC helfen Ihnen, die bequemste und gesündeste Position zu finden.

Schlankes Design

Manchmal ist weniger mehr: Mit seinem minimalistischen, schlanken Profil fügt sich dieser Monitor nahtlos in Ihre Arbeitsumgebung ein, anstatt Ihre Sicht durch ein sperriges Gehäuse zu behindern. Genießen Sie mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch, einen einfachen Transport und ein ansprechendes Design mit diesem eleganten, leichten Monitor.

75 Hz Bildwiederholfrequenz

Sichern Sie sich den Vorsprung! Mit einer Bildwiederholfrequenz von 75 Hz zeichnet das Display 75 Bilder pro Sekunde. Die Bildwiederholfrequenz von 75 Hz ist 25 % schneller als die der meisten Einstiegsmonitore mit 60 Hz, ist aber immer noch erschwinglich und liefert die zusätzlichen Bilder, die Gamer brauchen, um ihre Gegner zu schlagen.

IPS-Panel

Das IPS-Panel sorgt für ein hervorragendes Seherlebnis mit naturgetreuen, brillanten und präzisen Farben. Die Farben wirken konsistent, egal aus welchem Winkel Sie auf das Display schauen

Adaptive Synchronisation

Adaptive Sync passt die vertikale Bildwiederholfrequenz Ihres Monitors an die von Ihrem Grafikprozessor gelieferte Bildwiederholfrequenz an und sorgt so für ein noch flüssigeres Spielerlebnis, da Stottern, Tearing und Ruckeln vermieden werden. Diese Funktion ist auch bei der Wiedergabe von Videos und anderen visuellen Medien nützlich und sorgt für eine flüssigere Unterhaltung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC 24E3QAF - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (24") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (24")
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	54 cm x 20.01 cm x 50.36 cm
Gewicht	4.45 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver
Kennzeichnung	TUV GS, CB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PCF, EAC, HF, TCO Certified 9.0, ECMA
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	60.5 cm (24")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz

Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	93
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 85 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei,3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Tschechisch,Chinesisch (tradionell),Chinesisch (vereinfacht),Englisch,Deutsch,Französisch,Italienisch,Portugiesisch,Polish,Finnisch,Schwedisch,Russisch,Spa
Besonderheiten	Adaptive-Sync-Technologie,AOC Low-Blue Technology,an 3 Seiten rahmenlos,AOC Flicker-Free Technology,G
Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54 cm x 20.01 cm x 50.36 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	4.45 kg

Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI 1.4 (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 Kopfhörer Audio Line-In VGA 2 x USB-C 3.2 Gen 1 Downstream
----------------	---

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung
Neigungswinkel	-3.5/+33
Schwenkwinkel	175
Rotationswinkel	182
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich),100 % recycelbare Verpackung,85 % recycelter K
-------------------	---

Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	TUV GS,CB,FCC,RoHS,ISO 9241-307,WEEE,PCF,EAC,HF,TCO Certified 9.0,ECMA
Schloßstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	18 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite:54 cm - Tiefe:20.01 cm - Höhe:50.36 cm - Gewicht:4.45 kg
	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite:54 cm - Tiefe:20.01 cm - Höhe:38.6 cm - Gewicht:4.45 kg
	Ohne Fuß - Breite:54 cm - Tiefe:5.07 cm - Höhe:36.23 cm - Gewicht:2.63 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	61.3 cm
Transporttiefe	16.2 cm
Transporthöhe	51.9 cm
Transportgewicht	7.14 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
------------------	--------------

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNnex keine Haftung