



ANSMANN Wochenzeitschaltuhr AES5

- 24-Stunden Anzeige
- Einfaches Umschalten zwischen Winter- und Sommerzeit
- Bis zu 8 Programme für die Ein- und Ausschaltfunktion
- Zeiteinstellung umfasst STUNDE, MINUTE und TAG
- Manuelles Einstellen von „immer EIN“ oder „immer AUS“ auf Tastendruck
- Zufallseinstellung: Schaltet Ihre Lichter während Abwesenheit zu zufälligen Zeiten ein und aus
- Erhöhter Berührungsschutz

INFORMATIONEN

Produktname	Wochenzeitschaltuhr AES5
Artikelnummer	1260-0011
EAN-Code	4013674194551
Zolltarifnummer	91070000900
Materialgruppe	88
Lieferumfang	Zeitschaltuhr, Bedienungsanleitung

Produkt	80 × 77 × 78 mm / 143 g
Verpackung + Produkt	85 × 90 × 90 mm / 179 g
Verpackungseinheit	48 ST (366 × 366 × 267 mm)

