



Der 24CQ6511-6P ist die smarte Lösung für moderne Arbeitsplätze. Der schlanke All-in-One Thin Client von LG Electronics ist starker Monitor und Computer in einem. Denn im Inneren des 23,8-Zoll-Monitors mit einer Bildschirmdiagonalen von 60,47 Zentimetern sorgt ein Intel Quad Core Prozessor mit 2,0 GHz Taktung für starke Rechenleistung. Unterstützt wird die CPU durch 8 GByte DDR4 Arbeitsspeicher und 256 GByte SSD. Das farbstärke IPS-Panel mit einer nativen Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln sorgt für eine detailklare Darstellung im alltäglichen Einsatz und ermöglicht ein besonders ergonomisches und augenschonendes Arbeiten. Durch die integrierte Full-HD-Webcam mit eingebautem Mikrofon und große Anschlussvielfalt von HDMI über DisplayPort bis zu USB-C ist der 24CQ6511-6P flexibel einsetzbar und fügt sich in jedes Arbeitsumfeld ein.

## Highlights

- All-in-One Thin Client mit 23,8 Zoll (60,47 Zentimeter) in schlankem Gehäuse
- 16:9 IPS-Display mit 5 Millisekunden Reaktionszeit und weitem Betrachtungswinkel (178°)
- Starke und konstante Farbdarstellung mit 250 cd/m<sup>2</sup> Helligkeit, 72% NTSC und 1.000:1 Kontrastverhältnis
- Intel Quad Core Prozessor
- Integrierte Full-HD-Webcam mit Mikrofon
- Lüfterloses Design für eine ruhige Arbeitsatmosphäre
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten mit HDMI, DisplayPort, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, USB-C inklusive DP Alternate Mode, Bluetooth 5.1 und 3,5 mm Kombi-Anschluss für Mikrofon sowie Kopfhörer
- 8 GByte DDR4 Arbeitsspeicher und 256 GB SSD
- Soundsystem mit 2 x 3W Leistung und Maxx Audio
- Flicker Safe Backlight Technologie verringert Flimmern und schont die Augen
- Gigabit LAN-Anschluss und WiFi Dual-band
- Hohe Ergonomie und Augenfreundlichkeit durch den speziellen Reader Mode mit reduzierten Blauanteilen für ein entspanntes Lesen
- One-Click Standfuß für eine Montage ohne Werkzeug mit ergonomischer Verstellbarkeit von Höhe, Drehung, Neigung und bidirektionaler Pivot-Funktion
- IGEL OS als Next-Gen-Edge-Betriebssystem für Cloud Workspaces

**Display-Typ**

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Displaytyp            | TFT-LCD Aktiv Matrix mit White LED Backlight |
| Bildschirmdiagonale   | 23,8 Zoll (60,47 cm)                         |
| Native Auflösung      | 1.920 x 1.080                                |
| Bildformat            | 16:9                                         |
| Weitwinkeltechnologie | IPS (Anti Glare, 3H)                         |

**Bild**

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Helligkeit                              | 250 cd/m²     |
| Kontrastverhältnis DFC                  | Mega          |
| Kontrastverhältnis (statisch)           | 1000:1        |
| Betrachtungswinkel horizontal (CR 10:1) | 178 Grad      |
| Betrachtungswinkel vertikal (CR 10:1)   | 178 Grad      |
| Reaktionszeit (GtG)                     | 5 ms (Faster) |

**Monitor**

|                        |                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusefarbe           | Schwarz                                                                                           |
| Eingangsbuchse         | 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C (DP 1.4)                                             |
| Ausgangsbuchse         | 1 x 3,5 mm Kopfhörer (Combo mit Mikrofon), 2 x USB-A 2.0, 4 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x USB-C (DP out) |
| Ergonomische Standards | CE, CB, FCC-B, RoHS, REACH, UL(cUL)                                                               |
| Prüfzeichen            | TUV-Ergo, TUV-Ergo, TUV-GS, TUV-TYPE                                                              |

**Bedienung**

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Neigungswinkel vertikal | -5° ~ 35°                        |
| Höhenverstellung        | 130 mm (Max. 512.7 ~ Min. 382.7) |
| Drehung                 | 0°~355° (±5°)                    |

**Ton**

|              |            |
|--------------|------------|
| Lautsprecher | 2 x 3 Watt |
| Tonmodi      | Maxx Audio |

**Allgemeine Daten**

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)    | 553,4 x 332,7 x 59,4 |
| Maße mit Standfuß in mm (B x H x T)     | 553,4 x 382,7 x 240  |
| Maße inkl. Verpackung in mm (B x H x T) | 614 x 462 x 174      |
| Gewicht brutto                          | 8,6 kg               |
| Gewicht ohne Standfuß                   | 4,1 kg               |
| Gewicht mit Standfuß                    | 6,2 kg               |

**Zubehör**

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Lieferumfang   | Netzteil, Netzkabel                                    |
| Besonderheiten | Hardware TPM 2.0, FHD Webcam mit integriertem Mikrofon |

**Hardware**

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Prozessor       | Intel® Pentium N6005 (Quad Core 2,0 GHz, bis zu 3,3 GHz Burst) |
| Arbeitsspeicher | 8 GB DDR4, 2.933 MHz, 2 SODIMM Slots                           |
| Grafikkarte     | Intel® Integrated Graphics                                     |
| Festplatte      | 256 GB M.2 NVMe SSD                                            |

**Kommunikation**

|           |                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Wireless  | Intel Wireless-AX201 (Dual Band Wi-Fi 6 2x2, BT 5.1 Combo, Internal Antenna) |
| LAN       | 1 x RJ45 (10/100/1000 Base-T Gigabit)                                        |
| Bluetooth | BT 5.1                                                                       |

**Artikelinformation**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| EAN            | 8806087093520     |
| Garantie       | 36 Monate BringIn |
| Betriebssystem | IGEL OS           |