



**TC-ID 550 E**

**Schlagbohrmaschine**

Art.-Nr.: 4258621

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4006825616712

Die Einhell TC-ID 550 E Schlagbohrmaschine ist mit ihrer kompakten Bauweise und der einfachen Handhabung für Anfänger und versierte Handwerker gleichermaßen geeignet und erfüllt bei allen gängigen Bohrarbeiten im Haushalt ihren Zweck. Die Drehzahlregelelektronik mit Drehzahlvorwahl reguliert und erleichtert damit das Anbohren spröder oder weicher Materialien. Der robuste Metall-Tiefenanschlag unterstützt bei präzisen Arbeiten auch bei schnellen Bohrungen in Folge. Zudem verfügt die Schlagbohrmaschine über Rechts- und Linkslauf zum Bohren und Schrauben und einen stufenlos einstellbaren Zusatzhandgriff für optimales Arbeiten. Der Schlagbohrer ist mit einem 13 mm Schnellspannbohrfutter für einen einfachen Werkzeugwechsel ausgerüstet.

## Ausstattung

- Kompakte Bauweise für einfache Handhabung
- 13mm Schnellspannbohrfutter für einfachen Werkzeugwechsel
- Ideal für alle gängigen Bohrarbeiten im Haushalt
- Drehzahlregelelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Rechts- und Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- Stufenlos einstellbarer Zusatzhandgriff für optimales Arbeiten
- Inkl. robusten Metall-Tiefenanschlag

## Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V   50/60 Hz
- Leistung	550 W
- Anzahl Gänge	1
- Leerlaufdrehzahl (Gang 1)	0-2800 min <sup>-1</sup>
- Schlagzahl (Gang 1)	0-44800 min <sup>-1</sup>
- Bohrfutter	1.5 - 13 mm
- Bohrleistung in Holz	25 mm
- Bohrleistung in Metall	10 mm
- Bohrleistung in Beton	13 mm

## Logistische Daten

- Produktgewicht	1.65 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	1.97 kg
- Maße Einzelverpackung	235 x 70 x 240 mm
- Stück pro Exportkarton	6 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	12.5 kg
- Maße Exportkarton	475 x 282 x 282 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	4440   9240   0



## Als Sonderzubehör erhältlich



Bohrer- und Bit-Set, 70-tlg.  
Werkzeug-Zubehör  
Art.-Nr.: 4258085  
EAN-Code: 4006825563610  
Einhell Grey