



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Stichsäge

TP-JS 18/135 Li BL - Solo

Art.-Nr.: 4321260

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825666618

Die Einhell Professional Akku-Stichsäge TP-JS 18/135 Li BL ist Teil der leistungsstarken, kombinierbaren Power X-Change Familie. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Ihre hohe Laufruhe sorgt für exakte Schnitte, für schnelle Schnitte ist der Pendelhub zuschaltbar. Die Stichsäge schafft Schnitte bis 135mm tief in Holz und 10mm in Stahl sowie Schrägschnitte bis 45° und ist mit einer Drehzahlelektronik, einem praktischen Schnittlinienanzeiger, einer werkzeuglosen Sägeblattaufnahme, einem Spanreißschutz und einer Softstart-Funktion ausgestattet. Lieferung mit 1x Stichsägeblatt für Holz, ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Hohe Laufruhe für exakte Schnitte
- Zuschaltbarer Pendelhub für schnelle Schnitte
- Drehzahlelektronik für optimale Werkzeugführung
- Werkzeuglose Sägeblattaufnahme
- Mit Staubabblasfunktion für beste Sicht
- LED-Licht zum Ausleuchten vom Schnittbereich
- Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte
- Stabile Aluminium-Basisplatte für geringere Vibrationen
- Integrierte Kunststoffgleiteinlage schützt empfindliche Werkstücke
- Parallelanschlag für exakte und gerade Schnitte
- Inkl. Spanreißschutz für ausrissfreie Schnitte
- Softstart für hohe Sicherheit und Schonung des Motors
- Inkl. 1x Stichsägeblatt für Holz
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| - Leerlaufdrehzahl | 0 - 3500 min ⁻¹ |
| - Hubhöhe | 26 mm |
| - Schnitttiefe in Holz | 135 mm |
| - Schnitttiefe in Kunststoff | 20 mm |
| - Schnitttiefe in Stahl | 10 mm |
| - Max. Schrägschnitte | 45 ° |
| - Werkzeugloser Sägeblattwechsel | Ja |




Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 2.19 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 3.08 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 235 x 97 x 315 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 5 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 16 kg |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 3325 6885 8075 |

18 V



BRUSHLESS



ELECTRONIC

Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
A1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Stich-Sägeblatt Box 10-tlg. T
Stichsäge-Zubehör
Art.-Nr.: 49617350
EAN-Code: 4009316173503
Einhell Accessory



St-Sägebl. Set 4tg Ho/Met Akku
Stichsäge-Zubehör
Art.-Nr.: 49625427
EAN-Code: 4009316254271
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Sägen¹
(m)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	11
2.0 Ah	14
2.5 Ah	18
3.0 Ah	21
4.0 Ah	29
5.2 Ah	37
6.0 Ah	43
8.0 Ah	57

Testaufbau:

1) Holz - Spanplatte 19mm