



Jahre Garantie*

ANSMANN BC 6-12V / 1 A

5-Stufen Kfz-Ladegerät mit automatischer Spannungserkennung für 6V und 12V Blei-Säure-, Blei-Gel- und Blei-Vlies-Batterien

Features

- 5-Stufen Kfz-Ladegerät für 6V und 12V Blei-Säure-, Blei-Gel- und Blei-Vlies-Batterien
- Automatische Spannungserkennung
- Zuverlässige Kontaktierung über Polklemmen oder Ringkabelschuhe möglich
- LED-Anzeige
- Elektronischer Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überladung
- Batterie-Defekt-Erkennung
- Automatische Nachladung, wenn die Batterie am Gerät angeschlossen bleibt
- Ideal zur Überwinterung von Bleiakkus - Tiefentladung ausgeschlossen
- Staub- und strahlwassergeschützt dank IP65



5-Stufen Ladung



Akkukapazität



Strahlwassergeschützt



Automatische Nachladung



Artikelnummer: 1001-0142
 Lieferumfang: Ladegerät, Polklemmen, Ringkabelschuhe, Bedienungsanleitung
 Zolltarifnummer: 85044060900
 Verpackungseinheit: 15 (460 × 280 × 350 mm)



Spezifikationen

Eingangsspannung	230V AC		
Max. Ausgangsstrom	1 A		
Ladeströme	Modus	Spannung	Ladestrom
	6V STD	6,0 V	1,0 A
	12V STD	12,0 V	1,0 A
Ladbare Zellchemie	Blei		
Akkuspannung	6 V / 12 V		
geeignet für	Blei-Säure-, Blei-Gel-, Blei-Vlies-Akkus		
Akkukapazität	4 - 30 Ah		
Farbe	schwarz		
Verpackung	Karton		