



GARANTIE  
WARRANTY

JAHRE  
YEARS

**3**

### ANSMANN BC 6-12V / 1 A

- 5-Stufen Kfz-Ladegerät für 6V und 12V Blei-Säure-, Blei-Gel- und Blei-Vlies-Batterien
- Automatische Spannungserkennung
- Zuverlässige Kontaktierung über Polklemmen oder Ringkabelschuhe möglich
- LED-Anzeige
- Elektronischer Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überladung
- Batterie-Defekt-Erkennung
- Automatische Nachladung, wenn die Batterie am Gerät angeschlossen bleibt
- Ideal zur Überwinterung von Bleiakkus - Tiefentladung ausgeschlossen
- Staub- und strahlwassergeschützt dank IP65

### INFORMATIONEN

|                 |  |
|-----------------|--|
| Produktname     | BC 6-12V / 1 A   |
| Artikelnummer   | 1001-0142  |
| EAN-Code        | 4013674192878  |
| Zolltarifnummer | 85044060900  |
| Materialgruppe  | 01   |
| Lieferumfang    | Ladegerät, Polklemmen, Ringkabelschuhe,<br>Bedienungsanleitung |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Produkt              | 124 × 69 × 41 mm / 356 g   |
| Verpackung + Produkt | 260 × 147 × 66 mm / 629 g  |
| Verpackungseinheit   | 15 ST (460 × 280 × 350 mm) |

