



GARANTIE
WARRANTY
3
JAHRE
YEARS

ANSMANN BC 6-12V / 4 A

- 10-Stufen Kfz-Ladegerät für 6V und 12V Blei-Säure-, Blei-Gel- und Blei-Vlies-Batterien, sowie 12V LiFePO4 Batterien
- Zuverlässige Kontaktierung über Polklemmen oder Ringkabelschuhe möglich
- Übersichtliches LCD-Display – einfach zu bedienen
- 6 verschiedene Ladeprogramme einstellbar
- RECOND Modus, wenn die Batterie tiefentladen oder angeschlagen ist
- Wählbarer COLD TEMP Modus (12V AGM/C) bei kalten Temperaturen
- Elektronischer Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überladung
- Batterie-Defekt-Erkennung
- Automatische Nachladung, wenn die Batterie am Gerät angeschlossen bleibt
- Ideal zur Überwinterung von Bleiakkus - Tiefentladung ausgeschlossen
- Staub- und strahlwassergeschützt dank IP65

INFORMATIONEN

Produktname BC 6-12V / 4 A
Artikelnummer 1001-0144
EAN-Code 4013674192892
Zolltarifnummer 85044060900
Materialgruppe 01
Lieferumfang Ladegerät, Polklemmen, Ringkabelschuhe, Bedienungsanleitung

Produkt 193 × 5 × 52 mm / 572 g
Verpackung + Produkt 260 × 147 × 66 mm / 863 g
Verpackungseinheit 15 ST (460 × 280 × 350 mm)

