



Jahre Garantie*

ANSMANN BC 6-12V / 10 A

10-Stufen Kfz-Ladegerät für 6V und 12V Blei-Säure-, Blei-Gel- und Blei-Vlies-Batterien, sowie 12V LiFePO4 Batterien

Features

- 10-Stufen Kfz-Ladegerät für 6V und 12V Blei-Säure-, Blei-Gel- und Blei-Vlies-Batterien, sowie 12V LiFePO4 Batterien
- Zuverlässige Kontaktierung über Polklemmen oder Ringkabelschuhe möglich
- Übersichtliches LCD-Display – einfach zu bedienen
- 6 verschiedene Ladeprogramme einstellbar
- RECOND Modus, wenn die Batterie tiefentladen oder angeschlagen ist
- Wählbarer COLD TEMP Modus (12V AGM/C) bei kalten Temperaturen
- Elektronischer Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überladung
- Batterie-Defekt-Erkennung
- Automatische Nachladung, wenn die Batterie am Gerät angeschlossen bleibt
- Ideal zur Überwinterung von Bleiakkus - Tiefentladung ausgeschlossen
- Staub- und strahlwassergeschützt dank IP65



10-Stufen Ladung



Akkukapazität



Strahlwassergeschützt



Ladbare Akkus



COLD TEMP Modus



Regenerierungsmodus



Netzteilmodus



Automatische Nachladung



Artikelnummer: 1001-0146
 Lieferumfang: Ladegerät, Polklemmen, Ringkabelschuhe, Kfz-Buchse, Bedienungsanleitung
 Zolltarifnummer: 85044060900
 Verpackungseinheit: 12 (515 × 330 × 365 mm)



Spezifikationen

Eingangsspannung	230V AC		
Max. Ausgangsstrom	10 A		
Max. Eingangsstrom	1.4 A		
Ladeströme	Modus	Spannung	Ladestrom
	6V STD	6,0 V	2,0 A
	12V STD	12,0 V	10,0 A
	12V AGM/C	12,0 V	10,0 A
	12V M	12,0 V	2,0 A
	12V LFP	12,0 V	10,0 A
	RECOND	12,0 V	2,5 A
	SUPPLY	14,0 V	10,0 A
Ladbare Zellchemie	Blei / Lithium-Eisenphosphat		
Akkuspannung	6 V / 12 V		
geeignet für	Blei-Säure-, Blei-Gel-, Blei-Vlies-Akkus, Lithium-Eisenphosphat		
Akkukapazität	7 - 200 Ah		
Leistungsaufnahme bei Nulllast	2,800 W		
Farbe	schwarz		
Verpackung	Karton		