



3 JAHRE
 YEARS
 GARANTIE
 WARRANTY

ANSMANN BC 6-12V / 10 A

- 10-Stufen Kfz-Ladegerät für 6V und 12V Blei-Säure-, Blei-Gel- und Blei-Vlies-Batterien, sowie 12V LiFePO4 Batterien
- Zuverlässige Kontaktierung über Polklemmen oder Ringkabelschuhe möglich
- Übersichtliches LCD-Display – einfach zu bedienen
- 6 verschiedene Ladeprogramme einstellbar
- RECOND Modus, wenn die Batterie tiefentladen oder angeschlagen ist
- Wählbarer COLD TEMP Modus (12V AGM/C) bei kalten Temperaturen
- Elektronischer Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überladung
- Batterie-Defekt-Erkennung
- Automatische Nachladung, wenn die Batterie am Gerät angeschlossen bleibt
- Ideal zur Überwinterung von Bleiakkus - Tiefentladung ausgeschlossen
- Staub- und strahlwassergeschützt dank IP65

INFORMATIONEN

Produktname BC 6-12V / 10 A
Artikelnummer 1001-0146
EAN-Code 4013674192915
Zolltarifnummer 85044060900
Materialgruppe 01
Lieferumfang Ladegerät, Polklemmen, Ringkabelschuhe,
 Kfz-Buchse, Bedienungsanleitung

Produkt 230 × 101 × 65 mm / 976 g
Verpackung + Produkt 310 × 165 × 86 mm / 1349 g
Verpackungseinheit 12 ST (515 × 330 × 365 mm)

