

PHILIPS

Elektrischer Nass-
und Trockenrasierer

Shaver 3000X
Series

PowerCut-Schersystem

Nass- und Trockenrasur

Rostfreies Rasiersystem

4-dimensional bewegliche Flex-
Scherköpfe



X3003/00



Angenehme, gründliche Rasur

Mit SkinProtect Technologie

Der elektrische Nass- und Trockenrasierer der Serie 3000X von Philips bietet Ihnen eine komfortable und saubere Rasur mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 27 selbstschärfenden PowerCut Klingen können für die Nass- und Trockenrasur verwendet werden und sorgen zusammen mit dem ausklappbaren Trimmer für eine einfache und zuverlässige Rasur.

Einfache Bedienung

- Ergonomischer Griff für hohen Komfort
- Ausklappbarer Präzisionstrimmer für Schnurrbart und Koteletten
- Wasserdicht für eine einfache Reinigung oder zum Rasieren in der Dusche
- 40 Minuten kabellos rasieren nach 1 Stunde Ladezeit
- Öffnen per Knopfdruck für eine einfache Reinigung
- Akkuanzeige zur Erinnerung, wenn es an der Zeit zum Laden ist
- Einfaches Aufladen

Für eine saubere Rasur

- Einfache, schnelle Rasur dank PowerCut-Schersystem

SkinProtect Technologie

- Nass- und Trockenrasur am Waschbecken oder unter der Dusche
- Komfortable Erfassung anliegender Haare dank 4-dimensional beweglicher Flex-Scherköpfe
- Rostfreies Rasiersystem zum Schutz der Haut

Nachhaltig

Besonderheiten

PowerCut-Schersystem



27 selbstschärfende Klingen schneiden jedes Haar gleichmäßig direkt über der Hautoberfläche und sorgen so bei jeder Rasur für ein glattes, gleichmäßiges Ergebnis. Unsere selbstschärfenden Klingen bleiben 2 Jahre lang wie neu.

Rostfreies Rasiersystem



Unsere Rasierklingen aus hypoallergem Chirurgenstahl verhindern eine Korrosion der Klingen, beugen Unreinheiten vor und schützen Ihre Haut.

40 Minuten kabellos rasieren (1 Std.)



In nur einer Stunde ist der langlebige NiMH-Akku vollständig geladen und das Gerät kann für etwa 13 Rasuren verwendet werden. Sie haben es eilig? Eine 5-minütige Schnellladung bietet ausreichend Leistung für eine Rasur.

Nass- und Trockenrasur



Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur mit Ihrem Lieblingsrasierschaum oder -gel, auch unter der Dusche.

Ausklappbarer Präzisionstrimmer



Mit dem ausklappbaren Präzisionstrimmer können Sie Schnurrbart und Koteletten präzise trimmen und definieren, um Ihren Look zu perfektionieren.

Ergonomischer Griff



Behalten Sie die Kontrolle. Der ergonomische Griff mit Gummikomponenten sorgt auch bei Nässe für eine sichere und komfortable Rasur.

4-dimensional bewegliche Flex-Scherköpfe



Die federnd gelagerten Scherköpfe bewegen sich flexibel in vier Richtungen, um einen gleichmäßigen Kontakt zur Haut zu gewährleisten, ohne dass Sie sich schneiden.

Öffnen per Knopfdruck



Der Scherkopf lässt sich per Knopfdruck öffnen, damit er unter fließendem Wasser gereinigt werden kann.

Akkuanzeige



Plötzlich leere Akkus gehören der Vergangenheit an. Dank der Akkuanzeige wissen Sie stets, wenn der Akku fast leer bzw. leer ist oder gerade geladen wird.

Daten

Zubehör

Schutz: Schutzkappe
Ausklappbarer Präzisionstrimmer im Lieferumfang enthalten

Leistung

Akkutyp: NiMH
Akkulaufzeit: 40 Min/13 Rasuren
Schnelles Aufladen: Ja, 5 Minuten
Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde

Design

Farbe: Himmelblau
Handstück: Ergonomischer Griff und Handstück

Service

2 Jahre Garantie
Ersatzklinge: Alle 2 Jahre mit SH30 ersetzen

Rasierleistung

Konturenanpassung: 4-dimensional bewegliche Flex-Scherköpfe
Schersystem: PowerCut-Schersystem, 27 selbstschärfende Klingen, 55.000 Schneidvorgänge/Minute

Benutzerfreundlichkeit

Nass und trocken: Rasieren Sie sich nass oder trocken
Pflege: Öffnen per Knopfdruck, Vollständig abwaschbar

Anzeige: Akkustandanzeige

Betrieb: Nur kabellos verwendbar

Wasserfest: Wasserdicht gemäß IPX7, Wasserfest

SkinProtect Technologie

Schutz für die Haut: Rostfreies Rasiersystem

