

ANSMANN Lithium-Thionylchlorid Batterie ER17500 / A

Lithium-Thionylchlorid-Batterie ER17500 / A / 3,6 V - erstklassige Qualität mit langer Haltbarkeit

Features

- ANSMANN Markenqualität für den täglichen Gebrauch
- Erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis
- Geringer Innenwiderstand für schnellere Bereitschaft
- Hohe Energiedichte
- Außergewöhnliche Energieleistung bei geringem Gewicht
- Zuverlässiger Betrieb auch bei extremen Temperaturen von -55 - 85 °C
- Lange Lagerfähigkeit von bis zu 10 Jahren



Artikelnummer: 1522-0038
 Lieferumfang: 1 Lithium Batterie ER17500 / A
 Zolltarifnummer: 85065010900
 Verpackungseinheit: 10 (97 × 40 × 56 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	3,6 V
Zellengröße	ER17500 / A
Haltbarkeit	10 Jahre
Zellenchemie	Lithium-Thionylchlorid
Anzahl Zellen in Verpackung	1
Farbe	blau / silber
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-55 - 85 °C
Lagertemperatur	5 - 20 °C