



HP OfficeJet Pro 9120b All-in-One-Drucker

Verwalten Sie den gesamten Druckprozess wie ein Profi.



Der professionelle Farbtintenstrahldrucker vom weltweit führenden Druckerhersteller: Perfekt geeignet für dezentrale Bürostandorte und hybride Belegschaften. Dazu erhalten Sie unsere beste Technologie, die Ihnen hilft, alles zu verwalten. Dadurch wird die Arbeit in jedem Netzwerk optimiert. Scannen/Kopieren/Faxen inklusive.^{1,2}

Höhepunkte

- Wi-Fi mit automatischer Fehlerbehebung
- HP Universal Print Driver
- Page Description Language
- HP Web Jetadmin
- HP Wolf Pro Security
- 22 Seiten/Min. in Schwarzweiß und 18 Seiten/Min. in Farbe
- 250-Blatt-Papierzuführung
- Automatische Dokumentenzuführung
- Sensor für Papierfüllstand

Bereitstellen. Integrieren. Einfach Anpassungen vornehmen.

- Einfache Bereitstellung, Integration und Einrichtung Ihrer Druckerflotte über mehrere Standorte.
- Nahtlose Integration in jedes Netzwerk dank HP Universal Print Driver und Page Description Language.
- Passen Sie Ihre Flotte genau an Ihre Anforderungen an und verwalten Sie sie ganz einfach per Fernverwaltung und verbesserter Steuerung der Funktionen.

Dieses Kraftpaket bringt mehr Produktivität für Ihr Unternehmen.

- Mit einem HP OfficeJet Pro Drucker, der mit einem 250-Seiten-Zufuhrfach ausgestattet ist, sind auch große Druckvolumen kein Problem.
- Keine langen Wartezeiten mehr am Drucker mit einem automatischen Dokumenteneinzug, der beidseitiges Scannen ermöglicht.
- Beschleunigen Sie Ihre Druckvorgänge mit einem schnellen Tintenstrahldrucker, der bis zu 22 Seiten pro Minute druckt.⁴

Unsere beste Technologie, die Ihnen hilft, alle Ihre Druckprozesse zu verwalten²

- Unser zuverlässigstes Wi-Fi® – Dual-Band mit Selbstheilungsfunktion – das sich automatisch wieder verbindet, sorgt dafür, dass Sie immer eine stabile Verbindung haben.²
- Einfache Konfiguration, Fehlerbehebung und Verwaltung von Netzwerken und Geräten mit HP Web Jetadmin.²
- Schützen Sie Ihre Netzwerke mit HP Wolf Pro Security vor Cyber-Bedrohungen.²

Innovationstreiber mit 40 % recyceltem Kunststoff⁵

- Wählen Sie Drucker, die zu mindestens 40 % aus recyceltem Kunststoff bestehen.⁵
- Für jede Seite, die Sie drucken, trägt HP im gleichen Umfang zum Schutz, zur Wiederaufforstung und zur verantwortungsvollen Bewirtschaftung von Wäldern bei.⁶
- Recyceln Sie Ihre Original HP Druckerpatronen – kostenfrei mit dem HP Planet Partners-Programm.⁷

Technische Daten

Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen
Drucktechnologie	Thermischer HP Tintenstrahldrucker
Geschwindigkeit	Schwarzweiß (A4, ISO): Bis zu 20 Seiten pro Min.; Farbe (A4, ISO): Bis zu 16 Bilder/Min.; Entwurf schwarz (A4): Bis zu 32 Seiten/Min.; Entwurf Farbe (A4): Bis zu 32 Seiten pro Minute/Seiten/Min.
Ausgabe der ersten Seite	Schwarzweiß (A4, betriebsbereit): Nur 12 Sek.; Farbe (A4, betriebsbereit): Nur 13 Sek.
Druckauflösung	Schwarzweiß (optimal): 1.200 x 1.200 dpi gerendert; Farbe (optimal): Bis zu 4800 x 1200 dpi (optimiert) auf HP Advanced Fotopapier (1200 x 1200 dpi Input)
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 25.000 Seiten DIN A4; Empfohlenes monatliches Druckvolumen: Bis zu 1500
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Ausrichtung: Hochformat/Querformat/um 180 Grad drehen; Beidseitig drucken; Kleinen/langen Kante spiegeln/an Kurzer Kante spiegeln; Seiten pro Blatt: 1 Seite pro Blatt/2 Seiten pro Blatt/4 Seiten pro Blatt/6 Seiten pro Blatt/9 Seiten pro Blatt/16 Seiten pro Blatt; Druckqualität: HP Standard/Entwurf/Premium/Hochauflösend; RGB-Farbe: Drucker Standard/Buro (sRGB)/Foto (sRGB)/Gerät RGB/Adobe RGB/Vivid (sRGB)/Benutzerdefinierte RGB-Druck-Kurzbehalte; Werkseinstellungen; EcoSMART-Einstellungen; Etiketten; Karton/Schwer; Transparentfolien; Broschürendruck; Allgemeinrücken; Seitenfolge: von vorn nach hinten/hinten nach vorn; Broschüren-Layout: Aus/Bindung links/Bindung rechts; Seitenänder drucken; Sonderseiten: Vorderes Deckblatt/hinteres Deckblatt/Seiten auf unterschiedlichem Papier drucken/Optionen zur Größenänderung beim Einfügen leerer Seiten; Tatsächliche Größe/Dokument drucken auf/Manuell skalieren Wasserzeichen; Keine/Vertraulich/Entwurf/Muster/Benutzerdefinierte Kopien: Bis zu bis 99; Sortieren; Seitenfolge umkehren; Gesamten Text schwarz drucken; Bedienfeld-Kurzbehalte; HP EasyColor: Aus/Konservativ/Automatisches WFI
Standard-Drucksprachen	HP PCL6, PCL5, natives PDF, HP Postscript
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs: Oben: 3,3 mm, Unten: 3,3 mm, Links: 3,3 mm, Rechts: 3,3 mm; Maximaler Druckbereich: 21,6 x 35,6 cm (Legal)
Randloser Druck	Ja, nur auf Fotopapier, bis zu 21 x 29,7 cm (A4) bzw. 21,6 x 27,9 cm (US Letter)
Anzahl Lieferungen	4 (je 1 für Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)
Multitasking wird unterstützt	Ja
Beidseitiger Druck	Automatisch
Kopiergeschwindigkeit	Schwarzweiß (A4, ISO): Bis zu 19 Seiten pro Minute/Seiten/Min.; Farbe (A4, ISO): Bis zu 14 Kopien pro Min.
Technische Daten des Kopierers	Kopiereinstellungen: Kopieren; Beidseitig; Heller/dunkler; HP Copy Fix; Ausweiskopie; Größe ändern; Qualität; Papierformat; Papiertyp; Sortieren; Randverschiebung; Zuschneiden; Kpoviervorschau; Fachauswahl; Erweiterungen; Maximale Anzahl Kopien: Bis zu 99 Kopien; Kopierauflösung: Bis zu 600 dpi; Verkleinern/Vergrößern: 25 bis 400 %
Intelligente Softwarefunktionen für Kopieren	Duplex-Kopie, Ausweiskopie, Einstellung der Auflösung, Kleiner/Großer-Einstellung, Infinity-Glas zum einfachen Entnehmen von Dokumenten.
Scangeschwindigkeit	Normal (A4): Bis zu 8 Bilder/Min. (200 ppi, s/w); Bis zu 8 Bilder/Min. (200 ppi, Farbe); Duplex (A4): Bis zu 4 Bilder/Min. (200 ppi, s/w); Bis zu 4 Bilder/Min. (200 ppi, Farbe)
Scan-Dateiformat	Von der Software unterstützte Dateitypen für Scans: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF durchsuchbar (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Technische Daten des Scanners	Scannertyp: Flachbett, ADF; Scan-Eingangsmodi: Scannen, Kopieren und Faxen – via Bedienfeld oder Software; Twain-Version: Version 2.4; Maximales Scanformat (Flachbett): 215,9 x 297 mm; Maximales Scanformat (ADF, metrisch): 215 x 355 mm; Optische Scanauflösung: Bis zu 1200 dpi
Erweiterte Scannerfunktionen	Beidseitiges Scannen in einem Durchlauf mit Automatischer Dokumentenzuführung
Scanbereich	Maximales Medienformat (Flachbett): 215,9 x 297 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 127 x 127 mm; Maximales Medienformat (ADF): 215 x 355 mm
Bittiefe/ Graustufen	24 Bit / 256
Digital Sending	Standard: Scannen an E-Mail; Faxarchivierung an E-Mail
Faxen	Ja, Farbe, Synaptics Troy-Modem; Datenrate bis zu 33,6 Kbps
Faxfunktion	Faxspeicher: Bis zu 100 Seiten; Faxauflösung: Standard: 200 x 100 dpi;
Prozessorgeschwindigkeit	1,2 GHz
Konnektivität	Standard: 1 Bluetooth Low Energy; 1 Hi-Speed USB 2.0 (Gerät); 1 Hi-Speed USB 2.0 (Host); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Dual-Band); 1 Ethernet; 2 RJ-11 Fax-/Modem-Port/Telefonleitung
Wireless	Ja, WiFi 802.11a/b/g/n/ac integriert
Funktion für mobiles Drucken	Apple AirPrint™; Wi-Fi® Direct Printing; HP Roam
Netzwerkfunktionen	Ja, über integriertes Ethernet; Wireless 802.11a/b/g/n/ac
Festplatte	Keine Festplatte
Speicher	Standard: 512MB
Anzahl Papierfächer	Standard: 1
Medientypen	Normalpapier, HP Fotopapier, HP Broschüren- oder Professional-Papier matt, HP Präsentationspapier matt, HP Broschüren- oder Professional-Papier glänzend, andere InkJet-Fotopapier, andere InkJet-Papier matt, andere InkJet-Papier glänzend, Normalpapier dick, Normalpapier leicht/recycle, HP Trifold-Broschürenpapier, glänzend
Medienformat	Benutzerdefiniert (metrisch): Fach 1: 76,2 x 127 bis 215,9 x 355,6 mm Unterstützt (metrisch): A4, A5, A6, B5(JIS), Karte (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki); Foto (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Briefumschlag (A2, C5, C6, DL, Chou #3, Chou #4); 21,6 x 33 cm
Gewicht Druckmedien, unterstützt	60 bis 105 g/m² (Normalpapier); 220 bis 280 g/m² (Fotopapier); 75 bis 90 g/m² (Umschlag); 163 bis 200 g/m² (Karte)
Papierzuführungskapazität	Standard: Bis zu 250 Blatt ADF: Standard, 35 Blatt Briefumschläge: Bis zu 30 Umschläge Etiketten: Bis zu 50 Blatt Karten: Bis zu 50 Blatt
Ausgabefachkapazität	Standard: Bis zu 60 Blatt Briefumschläge: Bis zu 10 Umschläge Etiketten: Bis zu 30 Blatt Karten: Bis zu 30 Karten

Kompatible Betriebssysteme	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; Chrome OS; Linux; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows: Windows 10, 11; 32 Bit oder 64 Bit, 2 GB Festplattenspeicher, Internet erforderlich, Internet Explorer oder Edge Mac: Apple macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura, 2 GB HD, Internet erforderlich
Mitgelieferte Software	HP Druckersoftware
Druckerabmessungen (B x T x H)	Minimal: 439,3 x 342,5 x 278 mm (Minimale Lagerabmessung); Maximal: 439,3 x 519,8 x 278 mm (Ausgabefach ausgezogen)
Paketabmessungen (B x T x H)	487 x 325 x 409 mm
Druckergewicht	~9,29 kg
Paketgewicht	11,35 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 5 bis 40 °C Luftfeuchtigkeit: 25 bis 75 % RF
Lagerbedingungen	Temperatur: -40 bis 60 °C
Geräuschpegel	Schalleistungspegel: 6,7 dB(A) (Drucken mit 18 S./Min.) Schalldruckpegel: 60 dB(A) (Drucken mit 18 S./Min.)
Stromversorgung	Voraussetzungen: Eingangsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom (+/-10 %), 50/60 Hz; Energieverbrauch: 5,06 Watt (im Bereitschaftsmodus), 1,22 Watt (im Ruhemodus), 0,14 Watt (manuell ausgeschaltet) Netzteiltyp: Internes (eingebautes) Universalnetzteil
Prüfzeichen	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Klasse B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A1 1:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-1 V3.2.4; FCC CFR 47 Teil 15 Klasse B, ICES-003, Ausgabe 7 Klasse B VCCI V-3:2015 IT ECO-Erklärung; EPEAT®-registriert
Technische Daten zur Nachhaltigkeit	Recyclebar über HP Planet Partners; Forest First Produkt mit HP+
Herkunftsland	Hergestellt in Thailand
Bedienfeld	Touchscreen-Bedienfeld mit Farbgrafik-Display (CGD) und 2,7 Zoll (6,86 cm) Diagonale; 3 Tasten: Start, Hilfe, Zurück
Lieferumfang	4V2NOB: HP 937 Schwarz Setup-Druckerpatrone (ca. 800 Seiten); HP 937 Cyan Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten); HP 937 Magenta Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten); HP 937 Gelb Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten). [Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Service und Unterstützung	UG199E – 3 Jahre HP Standardaustausch (verfügbar in allen EU-Ländern außer Adria-Raum, Afrika, GUS, EEM, Israel, Naher Osten, Russland, Rumänien, Slowenien, Südafrika, Türkei) UG076E – 3 Jahre Austausch am nächsten Geschäftstag verfügbar in Österreich, Belgien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, der Slowakei, Spanien, Schweden, der Schweiz und dem VK UG279E – 3 Jahre HP Rückgabe an Depot (verfügbar im Adria-Raum, in Afrika, den GUS-Ländern, EEM, Israel, im Nahen Osten, Russland, Rumänien, Slowenien, Südafrika, der Türkei)
Garantie	Ein Jahr Herstellergarantie. Weitere Informationen finden Sie unter http://support.hp.com . ⁸

Fußnoten

- Basierend auf dem im 4. Quartal 2002 ausgelieferten Druckern im IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, Veröffentlichung im 4. Quartal 2022. Umfasst Verkaufszahlen aller Druckgeräte (Tintenstrahldrucker, Laserdrucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte inklusive Produktionseinheiten).
- Die Druckerreihe HP OfficeJet Pro 9100b verfügt über Dual-Band-Wi-Fi mit Selbstheilungsfunktion, HP Wolf Pro Security und HP Web Jetadmin, HPs beste Technologien für eine nahtlose und sichere Unterstützung Ihrer IT-Anforderungen. Internetzugang ist erforderlich und muss separat erworben werden. Der Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz- und 5,0-GHz-Modus möglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/go/mobileprinting. HP Security heißt jetzt HP Wolf Security. Die Sicherheitsfunktionen variieren je nach Plattform. Details finden Sie im Produktdatenblatt.
- BLI Reliability Award basierend auf Geräten, die von Keypoint Intelligence von 2017 bis 2021 getestet wurden.
- Ausgenommen ist der erste Satz ISO-Testseiten. Nähere Informationen finden Sie unter www.hp.com/go/printerclaims.
- Der prozentuale Anteil an recyceltem Kunststoff wird anhand des Gesamtgewichts des Kunststoffs berechnet.
- HP arbeitet mit gemeinnützigen Organisationen zusammen und trägt so an vielen Orten zum Schutz, zur Wiederaufforstung und verantwortungsvollen Bewirtschaftung von Wäldern bei. Mit HP kommt bei jedem Druck das HP-eigene Forest Positive-Programm zum Tragen, das der Abholzung von Wäldern entgegenwirkt. www.hp.com/forestfirst
- Die Verfügbarkeit des HP Planet Partners Programms variiert. Details finden Sie unter www.hp.com/hprecycle.

