



HP OfficeJet Pro 9130b All-in-One Drucker

Professionelle Druckverwaltung.



Von der weltweiten Nummer 1 in Sachen Drucktechnologie: Ein professioneller Farb-Tintenstrahldrucker für dezentrale Büros und hybrides Arbeiten – kombiniert mit erstklassigen Lösungen fürs Workflow-Management. So lassen sich die Abläufe in jedem Netzwerk durch zusätzliche Leistungsmerkmale optimieren.^{1,2}

Höhepunkte

- Wi-Fi mit automatischer Fehlerbehebung
- HP Universal Print Driver
- Page Description Language
- HP Web Jetadmin
- HP Wolf Pro Security
- 25 Seiten/Min. in Schwarzweiß und 20 Seiten/Min. in Farbe
- 2 Papierzuführungen für je 250 Blatt
- Automatische Dokumentenzuführung
- Sensor für Papierfüllstand

Installieren. Integrieren. Individuell konfigurieren.

- Profitieren Sie von einfacher Installation, Integration und Einrichtung Ihrer Druckerflotte – auch wenn sie über unterschiedliche Standorte verteilt ist.
- Integrieren Sie die Geräte mit dem HP Universal Print Driver und Page Description Language Unterstützung nahtlos in jedes Netzwerk.
- Konfigurieren und verwalten Sie Ihre Geräteflotte Ihrem Bedarf entsprechend – durch einfaches Remote-Management und optimierte Funktionssteuerung.

Unterstützen Sie Ihr Unternehmen mit einem hochproduktiven Kraftpaket

- Zwei Papierzuführungen für jeweils 250 Blatt halten den HP OfficeJet Pro stets einsatzbereit für umfangreiche Druckaufträge.
- Eliminieren Sie Wartezeiten mit einer automatischen Dokumentenzuführung, die beidseitiges Scannen in einem Durchgang ermöglicht.
- Beschleunigen Sie Ihre Projekte durch einen außerordentlich schnellen Tintenstrahldrucker, der bis zu 25 Seiten pro Minute liefert.⁴
- Navigieren Sie schnell durch die Drucker-menüs – dank eines 4,3 Zoll großen Farb-Touchscreens und einer Benutzeroberfläche wie beim Smartphone.

Alles perfekt unter Kontrolle – mit unserer besten Technologie²

- Bleiben Sie kontinuierlich in Verbindung. Unser zuverlässigstes Dual-Band Wi-Fi® mit Selbstreparaturfunktion hält Sie sicher online und stellt, wenn nötig, automatisch die Verbindung wieder her.²
- HP Web Jetadmin ermöglicht eine mühelose Konfiguration, Fehlerbehebung und Verwaltung für Netzwerke und Geräte.²
- Verlassen Sie sich auf HP Wolf Pro Security, wenn es darum geht, Ihr Netzwerk vor Cyber-Bedrohungen zu schützen.²

Innovative Technik mit 40 % recyceltem Kunststoff⁵

- Entscheiden Sie sich für einen Drucker, dessen Kunststoffkomponenten zu 40 Prozent aus Recyclingmaterial bestehen.⁵
- Jede von Ihnen gedruckte Seite kompensiert HP durch entsprechende Maßnahmen zum Schutz, zur Wiederaufforstung und zur verantwortungsvollen Bewirtschaftung von Wäldern.⁶
- Recyceln Sie Ihre aufgebrauchten Original HP Druckerpatronen kostenfrei über das HP Planet Partners Programm.⁷

Technische Daten

Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen
Drucktechnologie	Thermischer HP Tintenstrahldrucker
Geschwindigkeit	Schwarzweiß (A4, ISO): Bis zu 25 Seiten/Min.; Farbe (A4, ISO): Bis zu 19 Seiten pro Min.; Entwurf schwarz (A4): Bis zu 39 Seiten/Min.; Entwurf Farbe (A4): Bis zu 39 Seiten/Min.
Ausgabe der ersten Seite	Schwarzweiß (A4, betriebsbereit): Nur 12 Sek.; Farbe (A4, betriebsbereit): Nur 13 Sek.
Druckauflösung	Schwarzweiß (optimal): 1.200 x 1.200 dpi gerendert; Farbe (optimal): Bis zu 4800 x 1200 dpi (optimal) auf HP Advanced Fotopapier (1200 x 1200 dpi Input)
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 30.000 Seiten DIN A4; Empfohlenes monatliches Druckvolumen: Bis zu 2000
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Ausrichtung: Hochformat/Querformat/um 180 Grad drehen; beidseitig drucken; keine/an langer Kante spiegeln/an kurzer Kante spiegeln; Seiten pro Blatt: 1 Seite pro Blatt/2 Seiten pro Blatt/3 Seiten pro Blatt/6 Seiten pro Blatt/9 Seiten pro Blatt/16 Seiten pro Blatt; Druckqualität: HP Standard/Schnellentwurf/Premium/Detailliert; RGB-Farben; Druckerstandard/Office (sRGB)/Foto (sRGB)/Geräte-RGB/Adobe RGB/dynamisch (sRGB)/benutzerdefinierte Shortcuts für RGB-Druck; werkseitige Voreinstellungen; EcoSMART-Einstellungen; Etiketten; Karton/schwere Materialien; Transparentfolien; Broschürendruck; Drucken im Tagesgeschäft; Seitenfolge: von vorn nach hinten/von hinten nach vorn; Broschüren-Layout: Aus/Bindung links/Bindung rechts/Druckseitenänder; Sonderseiten: Deckblatt/Rückseite/Druckseiten auf unterschiedlichem Papier/leere Seiten einfügen; Größenänderungen: tatsächliche Seitengröße/Dokumentendruck auf.../manuell skalieren; Wasserzeichen; keine/vertraulich/Entwurf/Muster/benutzerdefinierte Exemplare (bis zu 99); Sortieren; umgekehrte Seitenfolge; gesamten Text schwarz drucken; Bedienfeld-Kurzbefehle; HP EasyColor; Aus/Klassisch/Automatisch Wireless
Standard-Drucksprachen	HP PCL6, PCL5, natives PDF, HP Postscript
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs: Oben: 3,3 mm, Unten: 3,3 mm, Links: 3,3 mm, Rechts: 3,3 mm; Maximaler Druckbereich: 21,6 x 35,6 cm (Legal)
Randloser Druck	Ja, nur auf Fotopapier, bis zu 21 x 29,7 cm (A4) bzw. 21,6 x 27,9 cm (US Letter)
Anzahl Lieferungen	4 (je 1 für Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)
Multitasking wird unterstützt	Ja
Beidseitiger Druck	Automatisch
Kopiergeschwindigkeit	Schwarzweiß (A4, ISO): Bis zu 23 Kopien/Min.; Farbe (A4, ISO): Bis zu 15 Kopien/Min.
Technische Daten des Kopierers	Kopiereinstellungen: Kopieren; Beidseitig; Heller/dunkler; HP Copy Fix; Ausweiskopie; Größe ändern; Qualität; Papierformat; Papiertyp; Sortieren; Randverschiebung; Zuschneiden; Kpovorschau; Fachauswahl; Erweiterungen; Maximale Anzahl Kopien: Bis zu 99 Kopien; Kopierauflösung: Bis zu 600 dpi; Verkleinern/Vergrößern: 25 bis 400 %
Intelligente Softwarefunktionen für Kopieren	Duplexkopie, Ausweiskopie, Anpassung der Auflösung, Einstellungen für Verkleinern/Vergrößern, Infinity Glas für ein einfaches Entfernen der Vorlage.
Scangeschwindigkeit	Normal (A4): Bis zu 18 Bilder/Min. (200 ppi, Schwarzweiß); bis zu 18 Bilder/Min. (200 ppi, Farbe); Duplex (A4): Bis zu 21 Bilder/Min. (200 ppi, Schwarzweiß); bis zu 15 Bilder/Min. (200 ppi, Farbe)
Scan-Dateiformat	Von der Software unterstützte Dateitypen für Scans: Bitmap (bmp), JPEG (jpg), PDF (.pdf), PNG (png), Rich Text (rtf), PDF durchsuchbar (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Technische Daten des Scanners	Scannertyp: Flachbett, ADF; Scan-Eingangsmodi: Scannen, Kopieren und Faxen – via Bedienfeld oder Software; Twain-Version: Version 2.4; Maximales Scanformat (Flachbett): 216 x 297 mm; Maximales Scanformat (ADF, metrisch): 215 x 355 mm; Optische Scanauflösung: Bis zu 1200 dpi
Erweiterte Scannerfunktionen	Beidseitiges Scannen in einem Durchgang mit automatischer Dokumentenzuführung
Scanbereich	Maximales Medienformat (Flachbett): 216 x 297 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 127 x 127 mm; Maximales Medienformat (ADF): 215 x 355 mm
Bittiefe/ Graustufen	24 Bit / 256
Digital Sending	Standard: Scannen an E-Mail; Faxarchivierung an E-Mail
Faxen	Ja, Farbe, 2 RJ-11 Fax-/Modem- bzw. Telefonanschlüsse; 33,6 kbps
Faxfunktion	Faxspeicher: Bis zu 100 Seiten; Faxauflösung: Standard: 200 x 100 dpi;
Prozessorgeschwindigkeit	1,2 GHz
Konnektivität	Standard: 1 Bluetooth Low Energy; 1 Ethernet; 1 Hi-Speed USB 2.0 (Gerät); 1 Hi-Speed USB 2.0 (Host); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Dual-Band); 2 RJ-11 Fax-/Modem- bzw. Telefonanschlüsse
Wireless	Ja, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac integriert
Funktion für mobiles Drucken	Apple AirPrint™, Wi-Fi® Direct Printing, HP Roam
Netzwerkfunktionen	Ja, über integriertes Ethernet; Wireless 802.11 a/b/g/n/ac
Festplatte	Keine Festplatte
Speicher	Standard: 512 MB
Anzahl Papierfächer	Standard: 2
Medientypen	Fach 1: Normalpapier, HP Fotopapier, HP Broschüren- oder Professional Papier matt, HP Präsentationspapier matt, HP Hochglanzpapier für Broschüren oder Professional Papier, andere Inkjet-Fotopapiere, andere matte Inkjet-Papiere, andere glänzende Inkjet-Papiere, dickes Normalpapier, Normalpapier leicht/recycelt, HP Papier für Broschüren mit Dreifachfaltung, glänzend. Fach 2: Normalpapier.
Medienformat	Benutzerdefiniert (metrisch): Fach 1: 7,62 x 12,7 bis 21,59 x 35,56 cm. Fach 2: – Unterstützt (metrisch): A4, A5, A6, B5(US), Karte (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki); Foto (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Briefumschlag (A2, C5, C6, DL, Chou #3, Chou #4); 21,6 x 33 cm
Gewicht Druckmedien, unterstützt	60 bis 105 g/m ² (Normalpapier); 220 bis 280 g/m ² (Fotopapier); 75 bis 90 g/m ² (Briefumschlag); 163 bis 200 g/m ² (Karte)
Papierzuführungskapazität	Standard: Bis zu 250 Blatt ADF: Standard, 35 Blatt Briefumschläge: Bis zu 30 Umschläge Etiketten: Bis zu 50 Blatt Karten: Bis zu 50 Blatt
Ausgabefachkapazität	Standard: Bis zu 100 Blatt Briefumschläge: Bis zu 10 Briefumschläge Etiketten: Bis zu 30 Blatt Karten: Bis zu 30 Karten

Kompatible Betriebssysteme	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Chrome OS
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows: Windows 10, 11; 32 Bit oder 64 Bit, 2 GB HD, Internet erforderlich, Internet Explorer oder Edge Mac: Apple macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura, 2 GB HD, Internet erforderlich, Internet Explorer oder Edge
Mitgelieferte Software	HP Druckersoftware
Druckerabmessungen (B x T x H)	Minimal: 437 x 396,3 x 318,3 mm (Minimale Lagerabmessung); Maximal: 437 x 547 x 318,3 mm (Ausgabefach-Erweiterung)
Paketabmessungen (B x T x H)	496 x 377 x 489 mm
Druckergewicht	ca. 11,84 kg
Paketgewicht	14,8 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 5 bis 40 °C Luftfeuchtigkeit: 25 bis 75 % RF
Lagerbedingungen	Temperatur: -40 bis 60 °C
Geräuschpegel	Schallleistungspegel: 7 B(A) (Drucken mit 21 Seiten/Min.) Schalldruckpegel: 61 dB(A) (Drucken mit 21 Seiten/Min.)
Stromversorgung	Voraussetzungen: Eingangsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom (+/-10%), 50/60 Hz; Energieverbrauch: 5,58 Watt (im Bereitschaftsmodus), 1,22 Watt (im Ruhemodus), 0,14 Watt (manuell ausgeschaltet) Netztyp: Internes (eingebautes) Universalnetzteil
Prüfzeichen	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Klasse B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A1:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.3.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Teil 15 Klasse B ICES-003, Ausgabe 7; Klasse B VCCI V-3:2015 IT ECO-Erklärung; EPEAT®-registriert
Technische Daten zur Nachhaltigkeit	Recyclebar über HP Planet Partners; Forest First Produkt mit HP+
Herkunftsland	Hergestellt in Thailand
Bedienfeld	Touchscreen-Bedienfeld mit Farbgrafik-Display (CGD) und 4,3 Zoll (10,92 cm) Diagonale
Lieferumfang	4U561B: HP 937 Schwarz Setup-Druckerpatrone (ca. 800 Seiten); HP 937 Cyan Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten); HP 937 Magenta Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten); HP 937 Gelb Setup-Druckerpatrone (ca. 420 Seiten). [Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Service und Unterstützung	U6M82E – 3 Jahre Standardaustausch (verfügbar in allen EU-Ländern außer Adria-Raum, Afrika, GUS, EEM, Israel, Naher Osten, Russland, Rumänien, Slowenien, Südafrika und Türkei) U6M85EHP – 3 Jahre Austausch am nächsten Arbeitstag (verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, der Slowakei, Spanien, Schweden und dem Vereinigten Königreich) U6M87E – 3 Jahre Rückgabe an Depot (verfügbar im Adria-Raum, in Afrika, den GUS-Ländern, EEM, Israel, im Nahen Osten, in Russland, Rumänien, Slowenien, Südafrika und in der Türkei)
Garantie	Ein Jahr Herstellergarantie. Weitere Informationen finden Sie unter http://support.hp.com ®

Fußnoten

- Basierend auf den im Q4 2022 ausgelieferten Druckern gemäß IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, Veröffentlichung Q4 2022. Umfasst Verkaufszahlen aller Druckergeräte (Tintenstrahldrucker, Laserdrucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte inklusive Produktionseinheiten).
- Die Druckerserie HP OfficeJet Pro 9100b verfügt über Dual-Band Wi-Fi mit Selbstreparaturfunktion, HP Wolf Pro Security und HP Web JetAdmin. Damit nutzen Sie die besten Technologien zur nahtlosen und sicheren Unterstützung Ihrer IT-Geschäftsanforderungen. Internetzugang ist erforderlich und muss separat erworben werden. Der Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz- und 5-GHz-Modus möglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/go/mobileprinting. HP Security ist jetzt HP Wolf Security. Die Sicherheitsfunktionen variieren je nach Plattform. Details finden Sie im Produktdatenblatt.
- BLI Reliability Award basierend auf von Keypoint Intelligence zwischen 2017 und 2021 getesteten Geräten.
- Der erste Satz von ISO-Testseiten bleibt unberücksichtigt. Details unter www.hp.com/go/printerclaims.
- Der Anteil an recycelten Kunststoffen wird basierend auf dem Kunststoff-Gesamtwert berechnet.
- HP arbeitet mit gemeinnützigen Partnern zusammen, um Wälder an zahlreichen Orten zu bewirtschaften, wieder aufzuforsten und zu schützen. Mit HP kommt bei jedem Druckvorgang ein HP-eigenes Programm zum Tragen, das der Abholzung von Wäldern entgegenwirkt. Details unter www.hp.com/forestfirst.
- Die Verfügbarkeit des HP Planet Partners Programms variiert. Details finden Sie unter www.hp.com/recycle.

