

## ASUS ROG Swift PG49WCD Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel OLED Schwarz

Marke : ASUS

Produktfamilie: ROG Swift

Artikel-Code: 90LM09C0-  
B01970



Produktname : PG49WCD

ROG Swift OLED PG49WCD 49-Zoll Gaming-Monitor ((5120x1440) curved QD-OLED-Panel, 144 Hz, 0,03 ms, G-SYNC-kompatibel, maßgefertigter Kühlkörper, gleichmäßige Helligkeit, ROG Smart KVM, 90 W Type-C, ASUS DisplayWidget Center)

ASUS ROG Swift PG49WCD. Bildschirmdiagonale: 124,5 cm (49"), Display-Auflösung: 5120 x 1440 Pixel, Bildschirmtechnologie: OLED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 0,03 ms, Natives Seitenverhältnis: 32:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	124,5 cm (49")	USB Power Delivery	✓
Display-Auflösung *	5120 x 1440 Pixel	USB-Stromversorgung bis zu	90 W
Natives Seitenverhältnis *	32:9	HDMI *	✓
Bildschirmtechnologie *	OLED	Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Touchscreen *	✗	HDMI-Version	2.1
Helligkeit (peak)	1000 cd/m <sup>2</sup>	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Helligkeit (typisch)	250 cd/m <sup>2</sup>	DisplayPorts-Version	1.4
Reaktionszeit	0,03 ms	Kopfhörerausgang *	✓
Display-Oberfläche	Matt	Kopfhörerausgänge	1
Bildschirmform *	Gebogen	Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1800R	Eingebaute KVM-Umschaltung	✓
Kontrastverhältnis *	1500000:1	HDCP	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	100000000:1	HDCP-Version	2.2
Maximale Bildwiederholrate *	144 Hz	S/PDIF-Ausgang	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	<b>Ergonomie</b>	
Bildwinkel, vertikal	178°	VESA-Halterung *	✓
Anzahl der Farben des Displays *	1,073 Milliarden Farben	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Pixel Abstand	0,233 x 0,233 mm	Wandmontage	✓
Sichtbare Größe (horizontal)	119,7 cm	Kabelsperr-Slot *	✓
Sichtbare Größe (vertikal)	33,9 cm	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Digital horizontale Frequenz	30 - 233 kHz	Höhenverstellung *	✓
Digital vertikale Frequenz	48 - 144 Hz	Höheneinstellung	10 cm
<b>Leistungen</b>		Schwenkbar	✓
NVIDIA G-SYNC *	✓	Schwenkwinkelbereich	15 - -15°
NVIDIA G-SYNC-Typ	G-SYNC Compatible	Neigungswinkelbereich	20 - -5°
AMD FreeSync *	✓	Neigungsverstellung	✓
AMD FreeSync-Typ	FreeSync Premium Pro	<b>Energie</b>	
Flimmerfreie Technologie	✓	Energieeffizienzklasse (HDR) *	F
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	42 kWh
<b>Multimedia</b>		Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	47 W
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Integrierte Kamera *	✗	Stromverbrauch (PowerSave)	0,5 W
<b>Design</b>		AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Marktpositionierung *	Gaming	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Produktfarbe *	Schwarz	Energieeffizienzskala	A bis G
Fußfarbe	Schwarz	<b>Betriebsbedingungen</b>	
		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C

Design		Gewicht und Abmessungen	
Zertifizierung	cTUVus, FCC, ICES-3, CB, CE, ErP, WEEE, EU Energy Label, UkrSEPRO, Ukraine Energy, CCC, BSMI, RCM, MEPS, VN MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, E-STANDBY, PSB, RoHS, SIOC, CEC, HDMI, DP, Windows 10/11 WHQL, TÜV-Flicker Free, TÜV-Low Blue Light	Gerätebreite (inkl. Fuß)	1196,4 mm
		Gerätetiefe (inkl. Fuß)	282,9 mm
		Gerätehöhe (inkl. Fuß)	527,2 mm
		Gewicht (mit Ständer)	11,7 kg
		Breite (ohne Standfuß)	1196,4 mm
		Tiefe (ohne Standfuß)	155,4 mm
		Höhe (ohne Standfuß)	371,7 mm
	Gewicht (ohne Ständer)	8,5 kg	
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsdaten	
Integrierter USB-Hub *	✓	Verpackungsbreite	1320 mm
USB-Hub-Version	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Verpackungstiefe	490 mm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Verpackungshöhe	250 mm
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1	Paketgewicht	17 kg
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Verpackungsart	Box
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4		
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓		



4711387267097

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.