

## ASUS VU249CFE-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz

Marke : ASUS

Artikel-Code: 90LM09JK-B01K70

Produktname : VU249CFE-B

- 60,5cm (23,8 Zoll) FHD IPS-Panel mit 100Hz Bildwiederholungsrate für eine ruckelfreie Videodarstellung und entspanntes Spielen
  - Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, einschließlich USB-C® mit DP alt Modus
  - Unterstützung mit 15 Watt Power Delivery und HDMI® Anschluss
  - Der vom TÜV-Rheinland zertifizierte, einstellbare Blaulichtfilter und die ASUS-Flicker-Free-Technologie garantieren ein angenehmes Betrachtungserlebnis
  - Grüne Nachhaltigkeit mit Papierverpackungen und energieeffizienter Leistung, die den Umweltstandards entspricht
  - Wählen Sie aus vier Farboptionen, jede mit ihrer eigenen Persönlichkeit: Sanftes Blau, Grün-Grau, Hafermilch und Rose Clay
- Eye Care VU249CFE-B 24 Zoll Monitor (Full HD, 100Hz, Adaptive Sync, 15 Watt Power Delivery, USB-C mit DP alt Modus, HDMI, Blaulichtfilter, Rest Reminder)



### Bildschirm

Bildschirmdiagonale *	60,5 cm (23.8")
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ *	Full HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LED
Panel-Typ *	IPS
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED
Touchscreen *	✗
Helligkeit (typisch)	250 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	1 ms
Blendfreier Bildschirm	✓
Bildschirmform *	Flach
Kontrastverhältnis *	1300:1
Maximale Bildwiederholrate *	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,2745 x 0,2745 mm
Vertikaler Scanbereich	48 - 100 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm
Digital horizontale Frequenz	30 - 109 kHz
Digital vertikale Frequenz	48 - 100 Hz

### Leistungen

NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Markenspezifische Technologien	Augenpflege+
Flimmerfreie Technologie	✓
Low-Blue-Light-Technologie	✓

### Anschlüsse und Schnittstellen

USB Power Delivery	✓
USB-Stromversorgung bis zu	15 W
HDMI *	✓
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Kopfhörerausgang *	✓
Stromeingang	✓

### Ergonomie

VESA-Halterung *	✓
Panel-Montage-Schnittstelle	75 x 75 mm
Wandmontage	✓
Kabelsperr-Slot *	✓
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Höhenverstellung *	✓
Höheneinstellung	5 cm
Neigungswinkelbereich	-5 - 20°
Neigungsverstellung	✓

### Energie

Energieeffizienzklasse (SDR) *	C
Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	9,91 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern

Leistungen		Lieferumfang	
Spiel-Modus	✓	Ständer enthalten	✓
Multimedia		Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, USB Typ-C
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Schnellstartübersicht	✓
Integrierte Kamera *	✗	Gewicht und Abmessungen	
Design		Gerätebreite (inkl. Fuß)	539 mm
Marktpositionierung *	Haus	Gerätetiefe (inkl. Fuß)	189 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Gerätehöhe (inkl. Fuß)	443 mm
Abnehmbarer Standfuß	✓	Gewicht (mit Ständer)	4 kg
Fußfarbe	Schwarz	Breite (ohne Standfuß)	539 mm
Zertifizierung	Energy Star EPEAT Gold TCO	Tiefe (ohne Standfuß)	189 mm
	Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) FSC MIX	Höhe (ohne Standfuß)	322 mm
		Gewicht (ohne Ständer)	3,5 kg
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsdaten	
Integrierter USB-Hub *	✓	Verpackungsbreite	618 mm
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Verpackungstiefe	389 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Verpackungshöhe	122 mm
		Paketgewicht	6,1 kg
		Verpackungsart	Box
		Nachhaltigkeit	
		Nachhaltigkeitskonformität	✓
		Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT Gold



4711387266922

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.