

## ASUS VU279CFE-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Blau

Marke : ASUS

Artikel-Code: 90LM09IK-B01K70

Produktname : VU279CFE-B

- 68,58cm (27 Zoll) FHD IPS-Panel mit 100Hz Bildwiederholungsrate für eine ruckelfreie Videodarstellung und entspanntes Spielen
  - Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, einschließlich USB-C® mit DP alt Modus Unterstützung mit 15 Watt Power Delivery und HDMI® Anschluss
  - Der vom TÜV-Rheinland zertifizierte, einstellbare Blaulichtfilter und die ASUS-Flicker-Free-Technologie garantieren ein angenehmes Betrachtungserlebnis
  - Grüne Nachhaltigkeit mit Papierverpackungen und energieeffizienter Leistung, die den Umweltstandards entspricht
  - Wählen Sie aus vier Farboptionen, jede mit ihrer eigenen Persönlichkeit: Sanftes Blau, Grün-Grau, Hafermilch und Rose Clay
- Eye Care VU279CFE-B 27 Zoll Monitor (Full HD, 100Hz, Adaptive Sync, 15 Watt Power Delivery, USB-C mit DP alt Modus, HDMI, Blaulichtfilter, Rest Reminder)



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	USB Power Delivery	✓
HD-Typ *	Full HD	USB-Stromversorgung bis zu	15 W
Natives Seitenverhältnis *	16:9	HDMI *	✓
Bildschirmtechnologie *	LCD	Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Panel-Typ *	IPS	HDMI-Version	1.4
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED	Kopfhörerausgang *	✓
Touchscreen *	✗	Kopfhörerausgänge	1
Helligkeit (typisch)	250 cd/m <sup>2</sup>	HDCP	✓
Reaktionszeit	1 ms	HDCP-Version	1.4
Blendfreier Bildschirm	✓	<b>Ergonomie</b>	
Bildschirmform *	Flach	VESA-Halterung *	✓
Kontrastverhältnis *	1300:1	Panel-Montage-Schnittstelle	75 x 75 mm
Maximale Bildwiederholrate *	100 Hz	Wandmontage	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Kabelsperr-Slot *	✓
Bildwinkel, vertikal	178°	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Höhenverstellung *	✓
Pixel Abstand	0,311 x 0,311 mm	Neigungswinkelbereich	-5 - 20°
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm	Neigungsverstellung	✓
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm	<b>Energie</b>	
Digital horizontale Frequenz	30 - 109 kHz	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	14,7 W
Digital vertikale Frequenz	48 - 100 Hz	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
<b>Leistungen</b>		Stromverbrauch (PowerSave)	0,5 W
Markenspezifische Technologien	Augenpflege+, SPLENDID	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Flimmerfreie Technologie	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Low-Blue-Light-Technologie	✓	<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Spiel-Modus	✓	Gerätebreite (inkl. Fuß)	611 mm
<b>Multimedia</b>		Gerätetiefe (inkl. Fuß)	202 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Gerätehöhe (inkl. Fuß)	484 mm
Integrierte Kamera *	✗	Gewicht (mit Ständer)	4,8 kg
		Breite (ohne Standfuß)	611 mm

Design		Gewicht und Abmessungen	
Produktfarbe *	Blau	Tiefe (ohne Standfuß)	46 mm
Name der Farbe	Quiet Blue	Höhe (ohne Standfuß)	363 mm
Fußfarbe	Blau	Gewicht (ohne Ständer)	4,3 kg
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsdaten	
Integrierter USB-Hub *	✘	Verpackungsbreite	690 mm
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Verpackungstiefe	138 mm
		Verpackungshöhe	431 mm
		Paketgewicht	7,5 kg
		Verpackungsart	Box



4711387266960

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.