

**26937800 GardenLink PSU 24V 06**

Niedervolt Gardenlink 24V Netzteil EU mit 12W Leistung und IP65 Schutz als Ausgangspunkt für passende Leuchten und Zubehör. Das Philips Gardenlink Netzteil mit 12W Leistung gehört zum Niedervoltsystem 24V für den Aussenbereich. Ganz einfach Leuchten platzieren und Verlängerungskabel oder Sensor nach Wunsch verlegen, mittels Twist&Lock Stecker verbinden und anschliessen und das warmweisse Licht im Garten geniessen. Das schwarze Netzteil mit IP65 Schutz ist 24cm lang und passt in die handelsüblichen Steckdosen beim Hausanschluss oder einer externen Stromquelle. Die Gesamtlänge des Systems kann mit Verlängerungskabel (2, 5, 10m) und Leuchten-T-Kabel bis zu 70m betragen. Insgesamt lassen sich bis zu 8 Leuchten (1.5W pro Leuchte) an ein 12W Netzteil anschließen (oder 7 Leuchten + Tageslichtsensor).

<b>Technische Daten</b>		<b>Codes</b>	
Technologie		EAN Artikel	8720169269378
Eingangswattage	12W	Bestellnummer (EOC)	872016926937800
Ersatzwattage		10NC	9290040733
Sockel	n/a		
Lichtfarbe	N/A		
Lebensdauer	N/A	<b>Gewichte</b>	
Volt	Input 220-240V AC, Output 24V DC	Artikelgewicht / g netto	0
Startzeit	< 0,5	Artikel mit Verpackung / g	0
Lumen			
Kelvin	n/a		
Schalthäufigkeit	N/A		
RA-Wert	0		
<b>Dimmbarkeit</b>		<b>Mengen</b>	
Dimmbar	n/a	Kleinste Bestellmenge	1
Dimmefekt	n/a	Anzahl Packs pro VPE	1
Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung		
<b>Design/Materialausführ.</b>		<b>Verpackungsmaße</b>	
Material	Kunststoff	Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	24,10 4,80 7,20
Grundfarbe	Schwarz	Verpackung in cm (H/B/T)	13,70 9,20 5,20
<b>Energieeffizienz</b>		<b>Verschiedenes</b>	
Kategorie		Typ	