



7618100 WiZ Wall Light Classic RGBW EU

Diese wetterfeste, mit Netzspannung betriebene Aussenwandleuchte vereinbart einen klassischen rechteckigen Look mit futuristischer Leistung. Beleuchte Deinen Vorgarten, Garten, Balkon oder Deine Terrasse mit einem 1000 Lumen starken Licht in wunderschönen dynamischen Farben und einstellbarem Weisslicht. Funktioniert mit Deinem vorhandenen WLAN und Deinen WiZ Lampen und Leuchten.

Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	9,5
Ersatzwattage	
Socket	
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	25000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen	
Kelvin	2700-5000 (RGB)
Schalzhäufigkeit	50000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	Wireless Dim

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	schwarz

Energieeffizienz

Kategorie	
-----------	--

Codes

EAN Artikel	8720169076181
Bestellnummer (EOC)	872016907618100
10NC	9290033521

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	
Artikel mit Verpackung / g	

Mengen

Kleinste Bestellmenge	1
Anzahl Packs pro VPE	1

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	22,80	17,00	22,70
Verpackung in cm (H/B/T)	1	1	1

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
-----	--------------