

AK-PMH3 MEDICAL MOUSE 3-BUTTON SCROLL

Kabelgebundene Hygienemaus mit 3-Button Scroll für glänzende Oberflächen



Produktbilder können abweichen

Die ergonomische Hygienemaus AK-PMH3 ist aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit besonders für den Einsatz in hygienisch sensiblen Umgebungen von Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren geeignet. Aufgrund ihres flachen und spaltfreien Designs ermöglicht sie eine optimale Wischdesinfektion und schützt effektiv gegen das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Technisch überzeugt die AK-PMH3 mit ihrer ergonomischen Form, dem exakten Scrollen dank der 3-Button-Scroll-Steuerung und der praktischen wake-up-by-motion-Funktion. Der flach abgedeckte Blaulichtsensor in der Bodenplatte ermöglicht eine präzise Cursor-Führung auch auf glänzenden Oberflächen. Sowohl für Rechts-, als auch Linkshänder ist die AK-PMH3 ein unverzichtbares Eingabegerät im Klinik- und Praxisalltag.

FUNKTION UND LEISTUNG

- Symmetrische Links- und Rechtshänder-Maus für hygienekritischen Anwendungen
- Modernes, elegantes Design, das höchste ergonomische Ansprüche erfüllt



- Flacher, spaltfreier Aufbau mit optimaler Eignung zur Wischdesinfektion
- Vollversiegelte Silikonmembran mit geschlossener Oberfläche entsprechend Schutzart IP68
- Flach abgedeckter in die Bodenplatte eingelassener Blaulicht-Sensor ermöglicht präzise Cursorführung auf glänzenden Oberflächen.
- „wake up by motion“-Funktion

TECHNISCHE DATEN

Weight main product:	130 g
Abmessungen Produkt ohne Verpackung:	117 mm x 65 mm x 33 mm
Weight of product incl. packaging (g):	170 g
Abmessungen Produkt inkl. Verpackung:	135 mm x 115 mm x 45 mm
Content of master carton (pieces):	60
Weight of master carton incl. content:	11.100 g
Abmessungen Masterkarton:	490 mm x 425 mm x 267 mm
Cable length:	180 cm
Lagertemperatur:	-20 °C - 60 °C
Arbeitstemperatur:	0 °C - 50 °C
Product approvals:	<ul style="list-style-type: none">• CE• FCC• CAN/ISED• EU RoHS• EN60601-1-2-2015 (IEC 4th edition)
Operating system:	Alle Betriebssysteme, die eine USB-Mausschnittstelle unterstützen
Scope of delivery:	<ul style="list-style-type: none">• Maus• Bedienungsanleitung
Number of keys:	5
Max. resolution (dpi):	1.000 dpi

Reprocessing:

- Chemisch-thermische Desinfektion mit angebrachten Verschlusskappen
- Empfohlen für Wischdesinfektion
- Klinische Wischdesinfektion nach den Vorgaben des Verbund für Angewandte Hygiene e.V. (VAH-Liste) <https://vah-online.de>

- Wasserdicht (IP68)

Protection class: IP 68

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Designation

AK-PMH3 Medical Mouse 3-Button Scroll