

KODAK VRC350

DIGITAL VOICE RECORDER



Schlichtes und modernes Metall-Design

Mit dem kompakten Design und der intuitiven Bedienung ist das digitale Diktiergerät KODAK VRC350 der ideale Begleiter für sofortige Audioaufnahmen im WAV/MP3-Format, wo immer Sie sich befinden. Der eingebaute Lithium-Akku ermöglicht eine Betriebszeit von bis zu 34 Stunden und der interne Speicher von 8 GB bietet 581 Stunden Aufnahmezeit für eine ununterbrochene Nutzung. Ganz gleich, ob Sie Ideen festhalten möchten, die Ihnen in den Sinn kommen, oder ob Sie sich in Situationen befinden, in denen Sie nichts auslassen möchten und sich mühsame Notizen ersparen wollen - das Gerät erfüllt Ihre Bedürfnisse und verfügt über nützliche Funktionen wie sprachaktivierte Aufnahmen oder einen automatischen Aufnahmemodus. Die Plug-and-Play-Technologie ermöglicht nicht nur die einfache Übertragung von Aufnahmen auf dem Computer, sondern auch das Herunterladen von Musik, so dass Sie es als MP3-Player verwenden können. Dank der beiden 3,5-mm-Stereo-Eingangs- und Ausgangsanschlüsse ist es sogar möglich, ein externes Mikrofon oder Kopfhörer (im Lieferumfang enthalten) anzuschließen.

HAUPTMERKMALE :

- Mono-Aufnahme
- 8 GB interner Speicher
- Lithium-Akku
- Bis zu 581 Stunden Aufnahmezeit
- Taste für Sofortaufnahme
- Sprachgesteuerte Aufnahmefunktion
- Aufnahme-Szenen
- Plug & Play-Technologie



KODAK VRC350

DIGITAL VOICE RECORDER

SPEZIFIKATIONEN

Aufnahme-Typ	Mono
Eingebautes Mikrofon	Ein omnidirektionaler Kanal
Kapazität des internen Speichers	8 GB
Steckplatz für eine Speicherkarte	KEINER
Aufnahmeformate	MP3 / WAV
Unterstützte Audioformate	MP3 / WMA / OGG / APE / FLAC / WAV
Aufnahme-Bitraten	MP3 : 32kpbs / 64kpbs / 128kpbs WAV : 512kpbs / 1536kpbs
Maximale Aufnahmezeit:	HQ-Geschwindigkeit: 60 Stunden SP-Geschwindigkeit: 96 Stunden LP-Geschwindigkeit: 581 Stunden
Akkulaufzeit (voll aufgeladen)	Bis zu 34 Stunden
Maximale Wiedergabedauer (voll aufgeladen)	Bis zu 20 Stunden
Taste für Sofortaufnahme	JA
Sprachaktivierte Aufnahme	JA
Empfindlichkeit der sprachgesteuerten Aufnahme	6 Stufen
Aufnahme von Szenen	JA (Normal, Draußen, Besprechung, Große Reichweite)
Automatischer Aufnahmemodus (Zeitplanungsfunktion)	JA
Auto-Divide-Funktion	Aus / 30 Min. / 60 Min. / 90 Min.
Funktion zur Rauschunterdrückung	NEIN
Lesezeichen	Bis zu 10 pro Aufnahme
Anzeige der verbleibenden Aufnahmezeit	JA
Aufnahmedatum und Zeitstempel	JA
A-B-Wiederholung	NEIN

Wiedergabemodi	Einzel wiederholen / Alles wiederholen / Zufallswiedergabe
Variable Wiedergabegeschwindigkeit	JA
MP3-Player-Funktion	JA Equalizer mit 5 Klangeffekten (Vocal, Treble, Bass, Excite, Relax)
Plug-and-Play-Technologie	JA
USB-Anschluss	USB Typ-C High Speed (zum Aufladen und für die Datenübertragung)
Unterstützte Betriebssysteme	Window 98 und neuere Versionen Windows XP/7/8/10 MacOS
Stromversorgung	Eingebauter 3.7V 700mAH Li-Ionen-Polymer-Akku
Aufladezeit	2-3 Stunden
Kopfhörer-Ausgang	Max 10mW+ (30Ohm)
Frequenz	20Hz - 20KHz
S/N-Verhältnis	>90db
Verzerrungsrate	0.05%
Eingang für Stereo-Kopfhörer	3.5 mm Stereo-Klinke
Mikrofon-Eingang	3.5 mm Stereo-Klinke
Automatische Abschaltung	Aus / 10 Min. / 30 Min. / 60 Min. / 120 Min.
Tastensperre	JA (Kennwort)
Bildschirm	1.4 Zoll
Anzeige	Hintergrundbeleuchtet (einstellbare Helligkeit)
Material	Metall
Abmessungen des Produkts	98 x 33 x 13 mm
Gewicht des Produkts	93 g
Software-Sprachen	Englisch / Französisch / Deutsch / Spanisch / Italienisch / Portugiesisch / Polnisch / Tschechisch / Ungarisch / Dänisch / Russisch
EAN-Code	3760265542505



INHALT DER BOX :

- KODAK VRC350 digitales Diktiergerät
- USB-Kabel
- Standard-Kopfhörer
- Schnellstartanleitung

www.kodak.gtcie.com

© 2022 GT Company. All rights reserved.
The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.

