

MOJO65W



GaN-Universalschnellladegerät mit 3 Anschlüssen
Effizient und sicher dank GaN - Technologie

Das Verico Mojo 65W ist ein kraftvolles, kompaktes Ladegerät ausgestattet mit modernster GaN-Technologie. Das kompakte Design und die extrem leichte Bauweise machen es zum idealen täglichen Begleiter.



Überspannungsschutz Kurzschlußschutz Überhitzungsschutz

2x USB C +
1x USB A

GaN
Technologie

- Neueste GaN-Technologie (Gallium-Nitrid) PD 3.0, QC 3.0 ; 2x USB-C , 1x USB-A, 65 Watt Ladegerät
- Kompatibel mit Laptops, Smartphones, Tablets und weiteren USB-C / USB-A Geräten
- Weltweit einsetzbar 100V – 240V
- Hohe 65W Ladegeschwindigkeit für Geräte wie MacBook Pro / Air und andere Geräte, die 65W Power Delivery unterstützen
- Kompaktes Design: nur 10,4 x 3,5 x 4cm super-leichtes-Gewicht: 137g
- Überspannungsschutz, Kurzschlußschutz, Überhitzungsschutz

MOJO65W



GaN-Universalschnellladegerät mit 3 Anschlüssen
Effizient und sicher dank GaN - Technologie



Eingang:

110-240V~50/60Hz 1.5A

Ausgang 65W Max:

USB-C1/C2: 5.0/9.0/12.0/15.0V ⚡ 3.0A, 20.0V ⚡ 3.25A

USB-A: 5.0/9.0V ⚡ 3.0A, 12.0V ⚡ 2.25A

**USB-C1+USB-C2: 45.0W(5.0/9.0/12.0/15.0V ⚡ 3.0A, 20.0V ⚡ 2.25A)
+20.0W (5.0V ⚡ 3.0A, 9.0V ⚡ 2.22A, 12.0V ⚡ 1.67A, 15.0V ⚡
-1.33A, 20.0V ⚡ 1.0A)65.0W Max**

**USB-C1+USB-A: 45.0W(5.0/9.0/12.0/15.0V ⚡ 3.0A, 20.0V ⚡ 2.25A)
+18.0W (5.0V ⚡ 3.0A, 9.0V ⚡ 2.0A, 12.0V ⚡ 1.5A)63.0W Max**

USB-C2+USB-A: (5.0V ⚡ 4.8A)24.0W Max

**USB-C1+(USB-C2 +USB-A): 45.0W(5.0/9.0/12.0/15.0V ⚡ 3.0A,
20.0V-2.25A)+15.0W(5.0V ⚡ 3.0A)60.0W Max**

Kompatibel mit Apple iPhones und Tablets, die ein USB-C to Lightning Kabel nutzen.
Kompatibel mit Android Smartphones und Tablets, die ein USB-C to USB-C oder USB-A
Kabel nutzen.

Abmessungen: 104mm x 35mm x 40mm

Gewicht: 137g

Garantie: 2 Jahre

Model: Verico MOJO 65W PD GaN Charger

SKU: 40J-AAFWE1-N1

EAN: 4713095609152