



# Einhell

# CLASSIC

Säulenbohrmaschine

**TC-BD 630/1**

**Art.-Nr.: 4520597**

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825668476

Mit der 630 Watt starken Einhell Säulenbohrmaschine TC-BD 630/1 können dank 126 mm Ausladung große Werkstücke aus Holz oder Metall zuverlässig mit punktgenauen Löchern versehen werden. Durch die 12-fache Drehzahlabstufung (250 - 2.400 Umdrehungen pro Minute) eignet sich die Maschine zur Bearbeitung von weichem und hartem Material. Exakte Bohrlöcher bis 60 mm Bohrtiefe sind durch den verstellbaren Tiefenanschlag möglich. Die Maschine verfügt über ein Zahnkranzfutter, eine MK2-Aufnahme, eine kugelgelagerte Bohrspindel und einen höhenverstellbaren, dreh- und neigbaren Bohrtisch. Für eine einfache, sichere Nutzung sorgen das gummierte Drehkreuz, der klappbare Späneschutz und die Nullspannungs-Auslösung.

## Ausstattung

- Kraftvoller, laufruhiger und wartungsfreier Induktionsmotor
- 12-fach abstufbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
- Robustes Zahnkranzfutter 1,5-16 mm für gängige Bohrergrößen
- Flexibilität dank MK2-Aufnahme für Morsekegelbohrer
- Einstellbarer Tiefenanschlag für exakte Bohrungen auch in Serie
- Höhenverstellbarer, neigbarer und drehbarer Bohrtisch
- Extra große Ausladung zur Bearbeitung großer Werkstücke
- Kugelgelagerte Bohrspindel für langlebigen Betrieb
- Dreiarmiges Drehkreuz für feine Kraftdosierung
- Stabiler Standfuß aus Stahl für einen sicheren Stand der Maschine
- Klappbarer Späneschutz für hohe Sicherheit und gute Sicht
- Ein-/Ausschalter mit Nullspannungs-Auslösung als Sicherheitsplus



## Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V   50 Hz
- Leistung	630 W
- Max. Leistung (S2   S2time)	630 W   15 min
- Spindeldrehzahl	250 - 2400 min <sup>-1</sup>
- Anzahl Geschwindigkeitsstufen	12 Stufen
- Bohrtisch neigbar	-45° - +45°
- Bohrfutteraufnahme	B16
- Bohrerdurchmesser	1.5 - 16 mm
- Ausladung	126 mm
- Max. Bohrtiefe	60 mm



## Logistische Daten

- Produktgewicht	19.4 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	21.41 kg
- Maße Einzelverpackung	700 x 425 x 260 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	21.41 kg
- Maße Exportkarton	690 x 410 x 262 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	344   712   801

