



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Multifunktionswerkzeug

TP-MG 18 Li BL - Solo

Art.-Nr.: 4465190

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825672060

Das Einhell Professional Akku-Multifunktionswerkzeug TP-MG 18 Li BL-Solo ist vielseitig einsetzbar. Als Teil der Power X-Change Familie lassen sich alle System-Akkus und Ladegeräte verwenden. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Der werkzeuglose Zubehörwechsel wird durch den Schnellspanverschluss und die magnetische Aufnahme möglich. Drehzahl-Elektronik, LED-Licht, schwingungsentkoppelter Gerätekopf und Softgrip sorgen für sicheres Arbeiten. Inklusive Deltaschleifschuh, 9x Schleifpapier, Schaber, Tauchsägeblätter und Segmentsägeblätter. Ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Schwingungsentkoppelter Gerätekopf für Vibrationsreduzierung
- 3 Funktionen: Schleifen, Sägen, Schaben
- Schnellspanverschluss für werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
- 12-Pin-Werkzeugaufnahme zur flexiblen Positionierung des Zubehörs
- Komfortabler Zubehörwechsel dank magnetischer Werkzeugaufnahme
- Schalter mit Feststellfunktion für zeitintensive Arbeiten
- Handgriff mit Softgrip für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Inkl. 1 x Deltaschleifschuh mit Kletttaftung
- Inkl. 1 x Diamant-Segmentsägeblatt für Fliesenfugen
- Inkl. 1x Segmentsägeblatt (HSS) für Holz, Kunststoff, Weichmetall
- Inkl. 1 x Tauchsägeblatt (BIM) für Metall
- Inkl. 1 x Tauchsägeblatt (HCS) für Holz und Kunststoff
- Inkl. 9x Schleifpapier (3*P60/3*P80/3*P120)
- Inkl. 1x Schaber
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| - Schwingzahl | 22000 - 40000 min ⁻¹ |
| - Leerlaufdrehzahl | 11000 - 20000 min ⁻¹ |
| - Oszillationswinkel | 3.2 ° |
| - Schleifpapiergröße | 93 x 93 x 93 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Produktgewicht | 1.08 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 1.64 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 160 x 99 x 347 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 8 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 14.8 kg |
| - Maße Exportkarton | 405 x 360 x 327 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 5040 10080 11520 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Dust Adapter TE-MG 18 Li
Multifunktionswerkzeug-Zubehör
Art.-Nr.: 4465163
EAN-Code: 4006825627695
No Name



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Laufzeit ¹	 Schneiden ²	 Schneiden ³
	(Min.)	(Anzahl)	(Anzahl)
1.5 Ah	26	510	108
2.0 Ah	34	680	144
2.5 Ah	43	850	180
3.0 Ah	51	1020	216
4.0 Ah	68	1356	288
5.2 Ah	89	1770	375
6.0 Ah	102	2035	432
8.0 Ah	136	2715	576

Testaufbau:

1) ohne Last

2) Plastik - Rundkunststoff Ø 10 mm

3) Rundstahl Ø 6 mm