



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Exzentrerschleifer

TP-RS 18/32 Li BL - Solo

Art.-Nr.: 4462020

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825670776

Der Einhell Professional Akku-Exzentrerschleifer TP-RS 18/32 Li BL-Solo ermöglicht feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung. Er ist Mitglied der Power X-Change Familie. Angetrieben wird das Gerät vom Einhell PurePOWER Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Die flache Bauform und der abnehmbare Zusatzhandgriff sorgen für eine präzise Führung nahe am Werkstück. Das Schleifpapier wird per Mikro-Kletthaftung befestigt. Der Schleifer verfügt über eine Drehzahlelektronik, einen Anschluss zur externen Absaugung und eine integrierte Absaugung mit Staubfangbox. Inkl. 3x Schleifpapier. Ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Drehzahlelektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
- Feinster Schliff bei hoher Schleifleistung dank Exzenterprinzip
- Fester Halt des Schleifpapiers durch Mikro-Kletthaftung
- Abnehmbarer Zusatzhandgriff
- Flaches Design für mehr Kontrolle beim Schleifen
- Sicheres und angenehmes Arbeiten dank Softgrip
- Integrierte Staubabsaugung mit Staubfangbox und Faltenfilter
- Ø 35 mm Anschluss zur externen Staubabsaugung
- Inkl. 3x Schleifpapier (je 1x P60, P80, P120)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| - Schwingzahl | 6000 - 24000 min ⁻¹ |
| - Schwingkreis | 3.2 mm |
| - Schleiftellerdurchmesser | 125 mm |
| - Schleifpapierdurchmesser | 125 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 1.12 |
| - Bruttogewicht (kg) | 1.47 |
| - Maße Einzelverpackung | 280 x 162 x 146 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 8 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 14 kg |
| - Maße Exportkarton | 630 x 293 x 330 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 3168 6624 7728 |



Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1 PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1 Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



Q-Stick Scheibe Ø125 25tlg. Multischleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 49491974
EAN-Code: 4009314919745
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197



18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606



2,0 Ah Power X-Change Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Laufzeit¹⁾
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Laufzeit ¹⁾ (Min.)
1.5 Ah	22
2.0 Ah	29
2.5 Ah	36
3.0 Ah	44
4.0 Ah	58
5.2 Ah	75
6.0 Ah	87
8.0 Ah	115

Testaufbau:

1) ohne Last