



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Hobel

TP-PL 18/3 Li BL - Solo

Art.-Nr.: 4345405

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825672718

Der Einhell Professional Akku-Hobel TP-PL 18/3 Li BL - Solo stellt für den Heimwerker ein kraftvolles Werkzeug für Anwendungen bis zu einer Spantiefe von 3 mm dar. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Die großen Messerwellen garantieren beste Hobelergebnisse, während die massive Aluminium-Fußplatte eine plane Arbeitsfläche sicherstellt. Die Fußplatte ist außerdem mit drei V-Nuten versehen, die das einfache Fasen von Kanten ermöglichen. Die Lieferung enthält einen Parallelanschlag, Falztiefenanschlag und zwei TCT-Wendemesser. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Leistungsstarker Handhobel mit hoher Spantiefe
- Große Messerwelle für optimale Hobelergebnisse
- Zweiseitig wählbarer Spanauswurf für flexibles Arbeiten
- Massive Aluminium-Fußplatten für plane Arbeitsergebnisse
- Fußplatte mit 3 V-Nuten zum einfachen Fasen von Kanten
- Einfache, sichtbare Einstellung der Spantiefe
- Schutz von Werkstück und Hobelmesser dank automatischem Parkschuh
- Parallelanschlag für gerade und präzise Hobelarbeiten
- Falztiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Absätzen
- Absaugadapter zum Anschluss von Einhell Nass-Trockensaugern
- Ergonomischer Handgriff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Komfortable, sichere Handhabung dank Softgrip
- Inkl. 2x langlebige TCT-Hobelmesser (Wendemesser)
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Akku und größerer
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|---------------|-------|
| - Hobelbreite | 82 mm |
| - Hobeltiefe | 3 mm |
| - Falztiefe | 25 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 2.63 |
| - Bruttogewicht (kg) | 3.91 |
| - Maße Einzelverpackung | 345 x 170 x 255 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 16 kg |
| - Maße Exportkarton | 360 x 350 x 532 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1600 3192 4020 |



Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
A1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2 HM-Wendemes. 5,5x82,0x1,1
Elektrohobel-Zubehör
Art.-Nr.: 49568315
EAN-Code: 4009315683157
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Hobeln ¹ (m)
1.5 Ah	19
2.0 Ah	26
2.5 Ah	32
3.0 Ah	38
4.0 Ah	50
5.2 Ah	65
6.0 Ah	78
8.0 Ah	100

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Weichholz - Fichtenholz