



Einhell

CLASSIC

Trockenbauschrauber

TC-DY 710 E

Art.-Nr.: 4259925

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825666991

Der Einhell Trockenbauschrauber TC-DY 710 E ist ein kraftvoller Helfer bei Renovierungs- und Sanierungsarbeiten. Die exakte Tiefenfixierung erfolgt mittels eines justierbaren Tiefenanschlags. Die integrierte Druckkupplung erlaubt benutzerfreundliches Schrauben und der einstellbare Dauerbetrieb erleichtert langwierige Arbeiten. Der 710 Watt starke Trockenbauschrauber verfügt über eine Drehzahlregelung und einen Gürtelclip. Dank kompakter Bauweise mit Softgripflächen liegt der 1,5 kg leichte Trockenbauschrauber angenehm in der Hand. Das 4 Meter lange Netzkabel gewährt einen großen Arbeitsradius. Der Bitwechsel erfolgt schnell und intuitiv durch die magnetische Bithalterung.

Ausstattung

- Exakte Tiefenfixierung mittels justierbarem Tiefenanschlag
- Einstellbarer Dauerbetrieb für ermüdungsfreies Arbeiten
- Komfortables Schrauben dank integrierter Druckkupplung
- Hohe Drehzahl für effizientes Schrauben in Holz und Metall
- Drehzahlelektronik für materialgerechtes Schrauben
- Leichte Bauweise mit ergonomisch geformten Softgripflächen
- Magnetbithalterung für gut sitzenden Bit und Halt der Schraube
- inkl. praktischem Gürtelclip zum sicheren Zwischenlagern
- 4 Meter langes Netzkabel für maximale Flexibilität



Technische Daten

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Leistung | 710 W |
| - Leerlaufdrehzahl | 0 - 4000 min ⁻¹ |
| - Werkzeugaufnahme | 6,35 mm Bithalter
(6,35mm/1/4") |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 1.54 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 2.2 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 317 x 271 x 75 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 10 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 22 kg |
| - Maße Exportkarton | 640 x 420 x 285 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 3600 7500 8800 |

