



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Gartenpumpe

AQUINNA 36/34

Art.-Nr.: 4180450

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825673975

Die Einhell Akku-Gartenpumpe AQUINNA 36/34 ist eine kraftvolle Pumpe der flexibel kombinierbaren Power X-Change Familie zum kabellosen Einsatz. Per 36 V Twin-Pack Technologie wird die Kraft von zwei 18 V Akkus für maximale Leistung und Förderhöhen bis 37 Meter kombiniert. So kann die AQUINNA 36/34 bis zu 3.400 Liter Wasser pro Stunde fördern. Die Pumpe verfügt über einen ECO- und BOOST-Modus. Zudem ist die Gartenpumpe ausgestattet mit einer Wasserfüllanzeige, einer großen Einfüllöffnung, einer Wasserablassschraube, einem Überlastschutz, zwei Metallgewindeanschlüssen, einem Tragegriff und Befestigungslöchern zur Fixierung am Einsatzort. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x 18 V Batterie notwendig
- TWIN-PACK Technologie: 2x 18 V Power X-Change Akkus – mehr Power
- Für alle Power X-Change Akkus geeignet
- Hohe Pumpleistung vereint mit kabelloser Freiheit
- Leistungsstufenschalter: ECO- und BOOST-Modus
- Große Wassereinfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme
- Frostschutz dank einfacher Entleerung über Wasserablassschraube
- Überlastschutz zum Schutz vor Überhitzungsschäden am Motor
- Entlüfterschraube gewährleistet eine effiziente Ansaugung
- Wasserfüllanzeige – Wasserstand auf einen Blick bestimmen
- Tragegriff zum komfortablen Transport
- Pumpenfuß mit Bohrung zur sicheren, dauerhaften Befestigung
- Hochwertiger, langlebiger Saug- und Druckanschluss aus Metall
- Robuste Gleitringdichtungen für eine lange Lebensdauer
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|---------------------------|----------------|
| - Fördermenge max. | 3400 L/h |
| - Ansaughöhe max. | 6 m |
| - Max. Förderhöhe/ -druck | 37 m / 3.7 bar |
| - Max. Wassertemperatur | 35 °C |
| - Anschluss Saugseite | 33,3mm (R1 AG) |
| - Anschluss Druckseite | 33,3mm (G1 IG) |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 4.2 |
| - Bruttogewicht (kg) | 5.45 |
| - Maße Einzelverpackung | 523 x 230 x 313 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 3 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 17.9 kg |
| - Maße Exportkarton | 715 x 540 x 330 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 672 1386 1536 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Saugschlauch 4 m Kunststoff
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173635
EAN-Code: 4006825549058
Einhell Accessory



Saugschlauch 7 m Kunststoff
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173645
EAN-Code: 4006825549102
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



Vorfilter 12 cm
Vorfilter
Art.-Nr.: 4173801
EAN-Code: 4006825549188
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



Zubehörset Druckseite (OFF)
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173762
EAN-Code: 4006825663266
Einhell Accessory



Zubehörset Saug- & Druck (OFF)
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173763
EAN-Code: 4006825663273
Einhell Accessory



Power X-Caravan Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512136
EAN-Code: 4006825664010
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



Saugschlauch 7 m Messing
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173640
EAN-Code: 4006825549171
Einhell Accessory



Saugschlauch 4 m Messing
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173630
EAN-Code: 4006825549133
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change Akku
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Wasser pumpen ¹	 Wasser pumpen ²
	(Min.)	(Min.)
1.5 Ah	12	24
2.0 Ah	16	32
2.5 Ah	20	40
3.0 Ah	24	48
4.0 Ah	32	64
5.2 Ah	42	84
6.0 Ah	48	96
8.0 Ah	64	128

Testaufbau:

1) BOOST

2) ECO