



Einhell

EXPERT

Schmutzwasserpumpe

GE-DP 7935 N-A LL ECO

Art.-Nr.: 4171465

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825673357

Die Einhell Schmutzwasserpumpe GE-DP 7935 N-A LL ECO 3-in-1 ist vielseitig einsetzbar. Sowohl Klar- als auch Schmutzwasser bis 3,5 cm Korngröße sind kein Problem. Mit 790 Watt Leistung schafft sie 19.500 L/h und bis zu 9 m Förderhöhe. Sie ist energieeffizient dank ECO-Power. Aquasensor, Trockenlaufschutz und Gleitringdichtung sorgen für Sicherheit und Langlebigkeit. Die Pumpe ist flachabsaugend bis zu 1 mm Restwasserstand im Klarwasserbetrieb. Das Absaugniveau ist in 4 Stufen durch einfaches Drehen einstellbar. Ein Pumpenstart ist ab 15 mm Wasserhöhe möglich. Der Lieferumfang enthält einen Quick-Connector und einen Universaladapter für 25/38 mm-Schläuche sowie 33,3 mm (G 1") AG.

Ausstattung

- 2-in-1-Kombipumpe für Klar- und Schmutzwasser
- Klarwasser: flachabsaugend bis zu 1 mm Restwasserstand
- Schmutzwasser: bis 35 mm Korngröße in grobem Schmutzwasser
- Einstellung des Absaugniveaus durch einfache Drehbewegung
- Aquasensor-Technologie mit verschiedenen Starthöhen
- Pumpenstart bereits ab 15 mm Wasserhöhe möglich
- ECO-Power: mehr Fördermenge bei weniger Stromverbrauch
- Robustes Edelstahlgehäuse
- Tragegriff zum einfachen Transport
- Kabelaufwicklung zum sauberen Verstauen
- Aufhängeöse zum Ablassen der Pumpe
- Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite
- Universaladapter für 25/38 mm-Schläuche sowie 33,3 mm (G 1") AG
- Inkl. Quick-Connector zum schnellen Schlauchwechsel
- Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- Trockenlaufschutz zur Vermeidung von Schäden



Technische Daten

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Leistung | 790 W |
| - Max. Fördermenge | 19500 L/h |
| - Max. Förderhöhe | 9 m |
| - Max. Eintauchtiefe | 7 m |
| - Max. Wassertemperatur | 35 °C |
| - Max. Fremdkörpergröße | 35 mm |
| - Schlauchanschluss | 47,8mm (G11/2 AG) |
| - Netzleitung | 1000 cm H07RN-F |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 6.25 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 8.4 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 320 x 246 x 368 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 2 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 17 kg |
| - Maße Exportkarton | 520 x 335 x 380 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 924 1848 2212 |

