



# Einhell

# EXPERT

Kompressor

**TE-AC 430/50/10**

**Art.-Nr.: 4010810**

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825672053

Mit dem Einhell Kompressor TE-AC 430/50/10 können zahlreiche Druckluftarbeiten erledigt werden. Eine Motorleistung von 3.000 Watt und eine Ansaugleistung von 430 l/min sorgen dabei für die nötige Power. Der 50 l-Tank bietet Luftreserven für ausdauernde Einsätze. Der Druck für viele Anwendungen bis max. 10 bar lässt sich mittels des Druckminderers einstellen. Die Doppelverdichtereinheit sowie der Riemenantrieb sorgen für eine hohe Abgabeleistung. Langlebig ist der Kompressor dank hochwertiger Komponenten und der Ölschmierung der Pumpe, die Ölstandkontrolle erfolgt über ein Schauglas. Manometer und Schnellkupplung für den geregelten und unregulierten Druck sind vorhanden.

## Ausstattung

- Leistungsstarker Kompressor mit Keilriemenantrieb
- Riemenantrieb sorgt für niedrige Drehzahl und ruhigen Betrieb
- Langlebig dank ölgeschmierter Pumpe und hochwertiger Komponenten
- Ölstandkontrolle über Schauglas
- Der 50l-Tank bietet ausreichend Luftreserven
- Hohe Luftabgabe & lange Lebensdauer durch Doppelverdichtereinheit
- Viele Anwendungen bis 10 bar regulierbar mittels Druckminderer
- Manometer und Schnellkupplung für geregelten Arbeitsdruck
- Manometer und Schnellkupplung für unregulierten Kesselldruck
- 2 große Räder und 2 Lenkrollen mit einer Feststellbremse
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Kessels
- Rückschlagventil, Sicherheitsventil
- Ein Entwässerungshahn ermöglicht die komfortable Wartung



## Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V   50 Hz
- Max. Motorleistung	3000 W (4.1 PS)
- Motordrehzahl	2850 min <sup>-1</sup>
- Pumpendrehzahl	1020 min <sup>-1</sup>
- Ansaugleistung	430 L/min
- Abgabeleistung bei 0 bar	230 L/min
- Abgabeleistung bei 4 bar	210 L/min
- Abgabeleistung bei 7 bar	200 L/min
- Max. Betriebsdruck	10 bar
- Kesselinhalt	50 L
- Zylinderzahl	2 STK
- Schalldruckpegel LpA	73.5 dB (A)
- Schalleistungspegel LwA	94 dB (A)



## Logistische Daten

- Produktgewicht	56.4 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	60.1 kg
- Maße Einzelverpackung	920 x 440 x 760 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	60.1 kg
- Maße Exportkarton	920 x 420 x 755 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	96   204



## Als Sonderzubehör erhältlich

	Ausblaspistole, kurz m. Steckn Kompressoren-Zubehör Art.-Nr.: 4133100 EAN-Code: 4006825411065 Einhell Accessory		Ausblaspistole, lang m. Steckn Kompressoren-Zubehör Art.-Nr.: 4133102 EAN-Code: 4006825417067 Einhell Accessory
	Farbspritzpistole, Fließbecher Kompressoren-Zubehör Art.-Nr.: 4133000 EAN-Code: 4006825411010 Einhell Accessory		Farbspritzpistole Profi Kompressoren-Zubehör Art.-Nr.: 4133030 EAN-Code: 4006825574180 Einhell Accessory
	Reifenfüllmesser Profi Kompressoren-Zubehör Art.-Nr.: 4133110 EAN-Code: 4006825574173 Einhell Accessory		Strahlpistole, Saugbecher Kompressoren-Zubehör Art.-Nr.: 4133300 EAN-Code: 4006825411089 Einhell Accessory
	Reifenfüllmesser digital Kompressoren-Zubehör Art.-Nr.: 4133115 EAN-Code: 4006825625738 Einhell Accessory		Unterbodenschutzpistole Kompressoren-Zubehör Art.-Nr.: 4133501 EAN-Code: 4006825411133 Einhell Accessory
	Sprühpistole, Saugbecher Kompressoren-Zubehör Art.-Nr.: 4133200 EAN-Code: 4006825411072 Einhell Accessory		TC-PE 150 Druckluft-Exzenterschleifer Art.-Nr.: 4133330 EAN-Code: 4006825640038 Einhell Classic
	TC-PN 50 Druckluft-Tacker (Pneumatic) Art.-Nr.: 4137790 EAN-Code: 4006825641387 Einhell Classic		TC-PP 220 Druckluft-Stabschleifer (Pn.) Art.-Nr.: 4138540 EAN-Code: 4006825641400 Einhell Classic
	TC-PR 68 Ratschenschrauber (Pneumatic) Art.-Nr.: 4139180 EAN-Code: 4006825641417 Einhell Classic		Saugstrahlpistole Druckluft-Saugstrahlpistole Art.-Nr.: 4133420 EAN-Code: 4006825646788 Einhell Accessory
	Ausblaspistolen-Set Kompressoren-Zubehör Art.-Nr.: 4132759 EAN-Code: 4006825649819 Einhell Accessory		Druckluftzubehörset 10-teilig Kompressoren-Zubehör Art.-Nr.: 4020577 EAN-Code: 4006825654028 Einhell Accessory
	Ausblaspistole mit 4 Düsen Kompressoren-Zubehör Art.-Nr.: 4132762 EAN-Code: 4006825659948 Einhell Accessory		Ausblaspistole mit 500 mm Düse Kompressoren-Zubehör Art.-Nr.: 4132763 EAN-Code: 4006825660531 Einhell Accessory
	TC-PW 610 Compact Druckluft-Schlagschrauber (Pn) Art.-Nr.: 4138965 EAN-Code: 4006825660630 Einhell Classic		Reifenfüllmesser Kompressoren-Zubehör Art.-Nr.: 4137000 EAN-Code: 4006825411164 Einhell Accessory
	Druckluftzubehörset 13-teilig Kompressoren-Zubehör Art.-Nr.: 4132776 EAN-Code: 4006825663259 Einhell Accessory		Strahlgut 1 kg; 0,2-0,35 mm Kompressoren-Zubehör Art.-Nr.: 4138311 EAN-Code: 4006825663877 Einhell Accessory
	2-Wege Ausblaspistole, lang Kompressoren-Zubehör Art.-Nr.: 4133210 EAN-Code: 4006825668599 Einhell Accessory		TC-PW 340 Druckluft-Schlagschrauber (Pn) Art.-Nr.: 4138950 EAN-Code: 4006825639995 Einhell Classic
	TC-PC 45 Druckluft-Meisselhammer (Pn.) Art.-Nr.: 4139040 EAN-Code: 4006825640007 Einhell Classic		TC-PW 610 Druckluft-Schlagschrauber (Pn) Art.-Nr.: 4138960 EAN-Code: 4006825639971 Einhell Classic
	TC-PC 45 Set Druckluft-Meisselhammer (Pn.) Art.-Nr.: 4139045 EAN-Code: 4006825640014 Einhell Classic		Farbspritzpistole, Saugbecher Kompressoren-Zubehör Art.-Nr.: 4132900 EAN-Code: 4006825411003 Einhell Accessory



Druckluftset 3-tlg  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4132741  
EAN-Code: 4006825417050  
Einhell Accessory



Druckluftset Profi 5-tlg  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4132720  
EAN-Code: 4006825410020  
Einhell Accessory