



Einhell

ACCESSORY



Akku

18V 4,0Ah SEALED PXC Plus

Art.-Nr.: 4511627

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825673227

Der Einhell 18 V 4,0 Ah SEALED Power X-Change PLUS ist Teil des vielseitigen Akkusystems Power X-Change von Einhell. Der SEALED-Akku ist gemäß IP57 strahlwasser- und staubdicht. Die integrierte Kurzschlussicherung erkennt Wasserkontakt und schaltet die Elektronik ab. Der Akku ist nach Trocknung wieder nutzbar. Mit neuesten Lithium-Ionen-Zellen bietet er 100 % mehr Power, 13 % kompaktere Bauweise und 10 % Gewichtsreduktion. Der Akku widersteht dem Memory-Effekt und der Selbstentladung. Das Batteriemanagementsystem ABS überwacht Parameter und sorgt für Sicherheit. Das Gehäuse ist robust gegen Korrosion und Stöße. Eine Griffmulde erleichtert das Entfernen aus Geräten. Lieferung ohne Ladegerät.

Ausstattung

- Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte
- SEALED: Staub- & Strahlwasser geschützt nach Schutzklasse IP57
- Kurzschluss-Sicherung bei vollständigem Untertauchen
- Neueste Zellen: mehr Power bei kompakterer, leichter Bauweise
- Aktueller Ladezustand durch 3-stufige LED-Anzeige
- Funktions-Check der LED-Anzeige
- PLUS-Technologie: mehr Power für leistungsintensive Arbeiten
- Batteriemanagementsystem (ABS) zur optimalen Akku-Überwachung
- Beste Performance, Sicherheit, Laufzeit und Lebensdauer dank ABS
- Kein Memoryeffekt dank hochwertiger Li-Ionen Zellen
- Geringe Selbstentladung und hohe, konstante Power
- Hoher Stoßschutz und gute Griffbarkeit durch gummiertes Gehäuse
- Griffmulde zur einfachen Entnahme des Akkus aus einem Gerät
- Geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen



Technische Daten

- | | |
|------------------|----------|
| - Spannung | 18 V |
| - Akku-Kapazität | 4000 mAh |
| - Max. Power | 900 W |
| - Anzahl Akkus | 1 STK |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 0.59 |
| - Bruttogewicht (kg) | 0.64 |
| - Maße Einzelverpackung | 90 x 62 x 172 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 18 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 12.2 kg |
| - Maße Exportkarton | 300 x 293 x 225 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 23652 |

