



Einhell

ACCESSORY



Akku-Schlauchtrommel(Wa)-Zub.

Schlauch- & Transportwagen

Art.-Nr.: 4173772

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825674231

Der Original Einhell Schlauch- und Transportwagen ist passend für die Einhell Akku-Schlauchtrommel GE-HR 18/30 Li und GE-HR 18/30 WH Li. Werkzeuglos kann eine stationäre Wandschlauchtrommel ganz einfach zum Schlauchwagen umfunktioniert werden. Mit einer großen Auflagefläche von 28 x 34 cm und einer maximalen Traglast von 50 kg kann der Wagen vielseitig eingesetzt werden, wie z. B. zum Transport von Topfpflanzen oder Getränkekisten. Ein 75 Liter Gartenabfallsack ist inklusive und wird mit Klett am Wagen befestigt. Zwei im Lieferumfang enthaltene Erdspieße können den Wagen im Rasen fixieren. Für mehr Bewegungsradius sorgt der mitgelieferte 1,5 m lange 12,5 mm (1/2") Verlängerungsschlauch.

Ausstattung

- Original Einhell Schlauch- und Transportwagen
- Passend: Akku-Schlauchtrommel GE-HR 18/30 Li, GE-HR 18/30 WH Li
- Werkzeugloses Einsetzen der Schlauchtrommel für mobilen Einsatz
- Große Räder (Ø 170 mm) aus hochwertigem Kunststoff
- Breite Auflagefläche (28 x 34 cm) für variablen Einsatz
- Auch für Transport von z. B. Topfpflanzen oder Getränkekisten
- Maximale Traglast von 50 kg
- Inkl. 2x Erdspieße zur Fixierung des Wagens im Rasen
- Inkl. 1,5 m Verlängerungsschlauch 12,5 mm (1/2") mit Doppelnippel
- Inkl. 75 L Gartenabfallsack
- Lieferung ohne Einhell Akku-Schlauchtrommel



Technische Daten

- | | |
|------------------------|------|
| - Räder | Ja |
| - Abfallsack | Ja |
| - Kapazität Abfallsack | 75 L |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 4.78 |
| - Bruttogewicht (kg) | 7.24 |
| - Maße Einzelverpackung | 547 x 225 x 610 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 2 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton* | 14.48 kg |
| - Maße Exportkarton | 570 x 480 x 640 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 330 720 800 |

