

PRIME C2

EVERY DAY CARRY LIGHT

ENG Scan to view full manual. **GER** Zum Einblick in volle Anleitung bitte scannen. **SWE** Scannez afin de visualiser la notice complète. **RUS** Сканерите для просмотра полной инструкции. **FIN** Skanna koko ohjeen näkemiseksi. **SWF** Skanna för att se fullständig användarmanual. **NOR** Skann for å se hele bruksanvisningen. **POL** Zeskanuj, aby przejrzeć instrukcję w całości.

**ENG** **USER MANUAL**
Thank you for choosing the products of Armytek.**Before use:** Tighten the tailcap as far as it can go.**In OFF state:**

1 click: To turn on the last used mode.

Press and hold: To start cycling through Firefly modes. Release to select. Keeping button pressed will start cycling through Main modes.

On ON state:

1 click: To turn off the flashlight.

Press and hold: To start cycling through Main modes from any mode. In Firefly1 cycling through Main modes starts after cycling through Firefly modes. Release to select.

2 clicks: To turn on Turbo mode from any mode. The second double click brings back last used mode.

MOMENTARY ACCESS**Firefly.** Press and hold the button in OFF state to start cycling through Firefly modes. Release to select. Keeping button pressed will start cycling through Main modes.**Main.** Short click from OFF state activates Main mode if it was the last used mode.**Turbo.** Double click in any mode in ON state. The second double click brings back last used mode.**Cycling through Main modes.** In ON state press and hold the button in any mode. Main modes will start switching cyclically. In Firefly1 cycling through Main modes starts after cycling through Firefly modes. Release to select.**For activation of the timer,** unscrew the tailcap to 1/4 while the flashlight is off, press the button and tighten the tailcap while keeping the button pressed.Press and hold the button for 5 seconds. When the flashlight starts flashing with the main LED, release the button. Press the button the required number of times to set the timer:
1 click - 2 min; 2 clicks - 5 min; 3 clicks and more - 10 min.


The main LED will flash from 1 to 3 times, confirming the action:

1 flash - 2 min; 2 flashes - 5 min; 3 flashes - 10 min.

After confirming the activation of the timer, the flashlight will work in the previously selected mode for a specified period of time. The next click turns the flashlight off and resets the timer.

To return to permanent on, unscrew the tailcap to 1/4 while the flashlight is off, press the button, let it off and tighten the tailcap.**Lock-out function.** Unscrew the tailcap to 1/4 for protection from accidental switching on.**HOW TO CONNECT THE MAGNETIC CHARGER**

Unscrew the tailcap to 1/4 of a circle and adjust the magnetic charger to the tailcap.

**CHARGER COLOR INDICATION****Charger not plugged in:**

Green – device is in waiting mode.

Charger plugged in:

Green blinking – evaluation of battery voltage.

Red blinking – unscrew the tailcap to 1/4 for charging.

Orange blinking – clean the tailcap and the threads of the flashlight parts, use a different power source.

Red – charging with rated charging current is going on.

Orange – USB power source voltage is too low, charging current is reduced.

Green – charging is finished.

1. WARNINGS

- For effective operation of the flashlight we recommend branded 18650 Li-Ion batteries without PCB (unprotected) no more than 70 mm long.
- The flashlight can get hot in Turbo mode quickly and discharge the battery with high current. Don't leave it without your attention as very bright light might heat objects and cause fire.
- For storage or transportation of the flashlight in a pocket or a bag it is necessary to activate the lock-out function to ensure protection from accidental switching on.
- It is forbidden to charge the battery inside the flashlight when the ambient temperature is below 0 °C.

WARRANTY AND SERVICE

Armytek provides free warranty repairs for 10 years (excluding batteries, chargers, mounts, holders, switches and connectors, which have 2-year warranty) from the date of purchase if there is a document confirming the purchase. The warranty does not apply to magnets, silicone covers of connectors and buttons, silicone

installation rings and holders, clips, silicone grips, holsters, lanyards, O-rings and pads, Velcro tapes. The warranty also does not extend to damage during:

- Improper usage.
- Attempts to modify or repair the flashlight by nonqualified specialists.
- Application in chlorinated, contaminated liquids or sea water.
- Immersion into liquids in case of broken leakproofness.
- Exposure to high temperatures and chemicals, including the liquids from defected batteries.
- Usage of low-quality batteries.

GER BENUTZERANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für Armytek entschieden haben.

Vorbereitung für den Gebrauch: Schrauben Sie die hintere Lampenabdeckung zu.**Inaktivierter Status:**

1 Klick: Schalten das zuletzt verwendeten Modus ein.

Ge drückt halten: Einschalten des Wechsels von Glühwürmchen-Modi. Lassen Sie die Taste los, um auszuwählen. Durch das weitere Festhalten der Taste beginnt derzyklische Wechsel der Basis-Modi.

Aktivierter Status:

1 Klick: Ausschalten der Lampe.

Ge drückt halten: Übergang von jedem beliebigen Modus zum zyklischen Wechsel der Basis-Modi. Vom Modus Glühwürmchen beginnt der Wechsel der Basis-Modi nach dem Wechsel der Glühwürmchen-Modi. Lassen Sie die Taste los, um auszuwählen.

2 Klicks: Einschalten des Turbo-Modus aus jedem beliebigen Modus. Werden Sie erneut zweimal klicken, dann kehren Sie zum zuletzt verwendeten Modus zurück.

SOFORTIGER ZUGRIFF

Glühwürmchen. Halten Sie die Taste gedrückt im inaktivierten Zustand, damit der Glühwürmchen-Wechsel beginnt. Lassen Sie die Taste los, um auszuwählen. Durch das weitere Festhalten der Taste beginnt der Wechsel der Basis-Modi.

Bas is. Werden Sie im inaktivierten Zustand klicken, wird der Basis-Modus aktiviert, wenn er zuletzt verwendet wurde.

Turbo. Doppelklicken aus jedem beliebigen Modus im aktivierte n Zustand. Werden Sie erneut zweimal klicken, dann kehren Sie zum zuletzt verwendeten Modus zurück.

Wechselt der Basis-Modi. Halten Sie die Taste gedrückt im aktivierte n Zustand: Aktivierung des zyklischen Wechsels der Basis-Modi aus jedem beliebigen Modus. Vom Modus Glühwürmchen beginnt der Wechsel der Basis-Modi nach dem Wechsel der Glühwürmchen-Modi. Lassen Sie die Taste los, um auszuwählen.**Um aktivieren Sie den Timer,** schrauben Sie die hintere Abdeckung der ausgeschalteten Lampe um 1/4 ab, drücken Sie die Taste und ziehen Sie die Abdeckung fest, während Sie die Taste gedrückt halten.

Drücken Sie die Taste und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Haupt-LED der Lampe zu blinken beginnt, lassen Sie die Taste los. Drücken Sie die Taste so oft wie nötig, um den Timer zu starten:

1 Klick - 2 min; 2 Klicks - 5 min; 3 Klicks oder mehr - 10 min.


Die Hauptdiode blinkt 1 bis 3 Mal zur Bestätigung der Aktion:

1 Lichtblitz - 2 min; 2 Lichtblitze - 5 min; 3 Lichtblitze - 10 min.

Nach der Bestätigung der Timer-Aktivierung wird die Lampe für die eingestellte Zeit im zuvor gewählten Modus betrieben. Der nächste Druck auf die Taste schaltet die Lampe aus und setzt den Timer zurück.

Um den Dauerbetrieb zurückzukehren, schrauben Sie die hintere Abdeckung der ausgeschalteten Lampe um 1/4 ab, drücken Sie den Knopf, lassen Sie ihn los und ziehen Sie die Abdeckung wieder auf.**Sperre wieder.** Um zu verhindern, dass die Taschenlampe versehentlich eingeschaltet wird, schrauben Sie die hintere Abdeckung um 1/4 ab.**ANSCHLÜSSE DER MAGNETISCHEN AUFLADUNG**

Schrauben Sie die hintere Abdeckung der Taschenlampe um 1/4 ab und schließen Sie das magnetische Ladegerät an der Rückseite der Taschenlampe an.

**FARBDISPLAY DES LADEGERÄTES****Das Ladegerät ist nicht angeschlossen:**

Konstant grün – Gerät im Standby- Modus.

Das Ladegerät ist angeschlossen:

Grün blinkend – der Spannungsspiegel der Batterie wird gerade bewertet.

Rot blinkend – schrauben Sie die hintere Abdeckung der Taschenlampe um 1/4 ab, um den Ladevorgang zu starten.

Orange blinkend – reinigen Sie die hintere Abdeckung und die Gewinde der Taschenlampenteile und verwenden Sie eine andere Stromquelle.

Konstant rot – Laden mit nominalem Strom.

Konstant orange – die USB-Ausgangsspannung des Netzteils zu niedrig ist und der Ladestrom wird reduziert.

Konstant grün – Aufladung abgeschlossen.

1. WÄRNGUNG

- Für einen effektiven Betrieb der Taschenlampe empfehlen wir 18650 Li-Ion-Markenbatterien ohne Schutzplatine mit einer Länge von nicht mehr als 70 mm.
- Im Turbo-Modus kann sich die Taschenlampe schnell erwärmen und die Batterie mit hohem Strom entladen. Lassen Sie die Taschenlampe nicht unbeaufsichtigt, da starkes Licht in der Nähe befindliche Objekte stark erwärmen und sogar ein Feuer verursachen kann.
- Um die Taschenlampe in einer Tasche oder Rucksack aufzubewahren oder zu tragen, müssen Sie die Sperre funktionsweise versetzen.
- Laden Sie den Akku nicht in der Taschenlampe auf, wenn die Umgebungstemperatur unter 0 °C liegt.

GARANTIE UND SERVICE

Kostenloser Garantiereparatur gilt 10 Jahre lang (mit Ausnahme von Akkus, Ladegeräten, Halterungen, Befestigungen, Tasten und Anschlüssen, für die eine Garantie von 2 Jahren gilt)

Die Garantie gilt nicht für Magnete, Silikonauflagen auf Steckern und Knöpfen, Befestigungsringe aus Silikon, Silikonhalterungen, Clips, Combatringle aus Silikon, Holster, Handschlaufen, O-Ringe und Dichtungen sowie Klettverschlüsse. Die Garantie deckt keine Schäden in folgenden Fällen ab:

- Unvorschriftsmäßige Verwendung.
- Versuche, die Geräte von einem nicht zertifizierten Handwerker zu ändern oder reparieren lassen.
- Gebräuch in chlorierten, kontaminierten Flüssigkeiten oder Meerwasser.
- Eintauchen in Flüssigkeit, wenn die Dichtigkeit beeinträchtigt ist.
- Hitz- oder Chemikalieneinwirkung, einschließlich der Flüssigkeiten aus ausgefallenen Batterien.
- Verwendung der qualitativ mangelhaften Batterien.

en silicone, les étuis, les dragonnes, les joints toriques et les joints d'étanchéité, les fixations Velcro. La garantie ne couvre pas non plus les dommages causés par:

- Exploitation non conforme.
- Les transformations et les modifications non autorisées.
- Utilisation dans des liquides chlorés, contaminés ou dans l'eau de mer.
- L'immersion dans un liquide lorsque l'étanchéité est perturbée.
- Utilisation à une température élevée ou au contact avec des substances chimiques, notamment le liquide des batteries d'alimentation défaillantes.
- L'utilisation de batteries de mauvaise qualité.

RUS РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Спасибо, что выбрали продукцию Armytek.

Подготовка к работе: Закрутите заднюю крышку фонаря до упора.**Выключное состояние:**

1 клик: Включение последнего использованного режима.

Нажмите и держите: Включение переключающих. Отпустите кнопку для выбора. Дальнейшее держание начнет циклический перебор базовых режимов.

Включенное состояние:

1 клик: Выключение фонаря.

Нажмите и держите: Включение циклического перебора базовых режимов. Отпустите кнопку для выбора.

2 клик: Включение Турбо из любого режима. Повторный двойной клик – возврат в последний использованный режим.

БЫСТРЫЙ ДОСТУП К РЕЖИМАМ**Светлочки:** Нажмите и удерживайте кнопку в выключенном состоянии, чтобы начать перебор светлочек. Отпустите для выбора. Дальнейшее держание запустит перебор базовых режимов.**Базовый:** Клик из выключеного состояния включает Базовый режим, если он был последним использованным.**Турбо:** Двойной клик из любого режима во включенном состоянии. Повторный двойной клик – возврат в последний использованный режим.**Перебор базовых режимов:** В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку: активация циклического перебора базовых режимов из любого режима. В светлочки перебор базовых режимов начинается после перебора светлочек. Отпустите кнопку для выбора.**Для активации таймера** открутите заднюю крышку выключеного фонаря на 1/4, нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой, закрутите крышку.

Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой 5 сек. Когда фонарь начнет мигать основным диодом, отпустите кнопку. Нажмите на кнопку необходимое количество раз, чтобы запустить таймер:

1 клик – 2 мин; 2 клик – 5 мин; 3 клик и более – 10 мин.

Основной диод мигает от 1 до 3 раз, подтверждая действие:

1 вспышка – 2 мин; 2 вспышки – 5 мин; 3 вспышки – 10 мин.

После подтверждения активации таймера фонарь будет работать в выбранном ранее режиме в течение заданного времени. Следующее нажатие на кнопку выключит фонарь и сбросит таймер.

Чтобы вернуться к постоянному включению, открутите заднюю крышку выключеного фонаря на 1/4, нажмите кнопку, отпустите ее, а затем закрутите крышку.**Функция блокировки:** Для предотвращения случайного включения фонаря открутите заднюю крышку на 1/4.**ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАГНИТНОЙ ЗАРЯДКИ**

Открутите заднюю крышку фонаря на 1/4 и подключите магнитное зарядное устройство к задней части фонара.

ЦВЕТНАЯ ИНДИКАЦИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА**Зарядное устройство не подключено:**

Зеленый постоянный – устройство в режиме ожидания.

Зарядное устройство подключено:

Зеленый мигающий – отдает звуковую оповещение на аккумуляторе.

Красный мигающий – открутите заднюю крышку фонаря на 1/4 для начала зарядки. Оранжевый мигающий – очистите заднюю крышку и резьбу частей фонаря, используя другую источник питания.

Красный постоянный – выходное напряжение USB источника питания слишком низкое, зарядныйток снижен.

Зеленый постоянный – зарядка завершена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Для эффективной работы фонаря рекомендуем фирменные аккумуляторы 18650 Li-Ion – без защиты от перегрева и не более 70 mm.
- В Turbo режиме фонарь может быстро нагреваться и разряжать батарею высоким током. Нельзя оставлять фонарь без присмотра, так как мощный свет способен сильно нагреть близлежащие предметы и даже стать причиной возгорания.
- Для хранения или перевозки фонаря в карамане или сумке необходимо активировать функцию блокировки от случайного включения.
- Нельзя заряжать аккумулятор в фонаре при температуре окружающей среды ниже 0 °C.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

Бесплатный гарантийный ремонт осуществляется в течение 10 лет (кроме аккумуляторов, зарядных устройств, креплений, держателей, кнопок и соединительных разъемов, имеющих 2 года гарантии) с даты покупки при наличии документа, подтверждающего покупку.

Гарантия не распространяется на магниты, силиконовые накладки на разъемы и кнопки, силиконовые колпачки крепления и держатели, клипсы, грип-уплы, чехлы, ремешки на руку, уплотнительные кольца и уплотнители, ленты на липучке. Гарантия также не распространяется на повреждения при:

