

# MUSE

Collection of inspiration



M-10 CPK



M-10 RED



M-10 BL

## RADIOWECKER MIT ZWEI ALARMEN PLL

FM-PLL Radio  
2-fach Alarm

## DISPLAY

0,6 Zoll weiße LED  
24 Stunden Uhr  
Dimmer

## FUNKTIONEN

PLL-Radio mit 20 voreingestellten UKW-Sendern  
Sender manuell suchen und speichern  
Wecken mit Radio oder Summer  
Schlummer-, Einschlaf- und Nickerchen-Funktionen

## SPANNUNGSVERSORGUNG

AC: 230V ~ 50Hz  
Batterien zur Gangreserve:  
3V  $\equiv$  2 x 1,5V Typ "AAA" / UM4 / R03  
(gehören nicht zum Lieferumfang)

## PRODUKT

45 mm (H) x 70 mm (B) x 120 mm (L)  
Nettogewicht: 0,27 kg

## VERPACKUNG

109 mm (H) x 57 mm (B) x 126 mm (L)  
Bruttogewicht: 0.31 kg  
EAN: 3700460200701

## VERPACKUNG

10 Stücke  
240 mm (H) x 135 mm (B) x 305 mm (L)  
Bruttogewicht: 3.8 kg  
Code: 13700460200708

## BEHÄLTERLADUNG

20 Fuß: 29000 Stücke  
40 Fuß: 58300 Stücke  
40 Fuß HQ: 70800 Stücke

# M-10 CR

## RADIO RELOJ PLL

Radio FM PLL  
Doble alarma

## DISPLAY

LED blanco de 0.6 pulgadas  
Reloj de 24 horas  
Intensidad ajustable (fuerte / baja / pantalla apagada)

## CARACTERÍSTICAS

Radio PLL con 20 emisoras de FM presintonizadas  
Busca y almacena estaciones manualmente  
Radio despertador o zumbador  
Funciones de repetición de alarma, dormir

## POTENCIA

Área: 230V ~ 50Hz  
Batería de copia de seguridad:  
3V  $\equiv$  2x1,5V tipo "AAA" / UM4 / R03  
(no incluida)

## PRODUCTO

45 mm (H) x 70 mm (D) x 120 mm (L)  
Peso neto: 0,27 kg

## CAJA INTERIOR

109 mm (H) x 57 mm (D) x 126 mm (L)  
Peso bruto: 0.31 kg  
Código: 3700460200701

## CAJA EXPORTACION

10 piezas  
240 mm (H) x 135 mm (D) x 305 mm (L)  
Peso bruto: 3.8 kg  
Código: 13700460200708

## CONTENEDOR DE CARGA

20 pies: 29000 piezas  
40 pies: 58300 piezas  
40 pies HQ: 70800 piezas

