

MUSE

Collection of inspiration



M-10 CPK



M-10 BL



M-10 CR

RADIOWECKER MIT ZWEI ALARMEN PLL

FM-PLL Radio
2-fach Alarm

DISPLAY

0,6 Zoll weiße LED
24 Stunden Uhr
Dimmer

FUNKTIONEN

PLL-Radio mit 20 voreingestellten UKW-Sendern
Sender manuell suchen und speichern
Wecken mit Radio oder Summer
Schlummer-, Einschlaf- und Nickerchen-Funktionen

SPANNUNGSVERSORGUNG

AC: 230V ~ 50Hz
Batterien zur Gangreserve:
3V = 2 x 1,5V Typ "AAA" / UM4 / R03
(gehören nicht zum Lieferumfang)

PRODUKT

45 mm (H) x 70 mm (B) x 120 mm (L)
Nettogewicht: 0,27 kg

VERPACKUNG

109 mm (H) x 57 mm (B) x 126 mm (L)
Bruttogewicht: 0.31 kg
EAN: 3700460206697

VERPACKUNG

10 Stücke
240 mm (H) x 135 mm (B) x 305 mm (L)
Bruttogewicht: 3.8 kg
Code: 13700460206694

BEHÄLTERLADUNG

20 Fuß: 29000 Stücke
40 Fuß: 58300 Stücke
40 Fuß HQ: 70800 Stücke

M-10 RED

RADIO RELOJ PLL

Radio FM PLL
Doble alarma

DISPLAY

LED blanco de 0.6 pulgadas
Reloj de 24 horas
Intensidad ajustable (fuerte / baja / pantalla apagada)

CARACTERÍSTICAS

Radio PLL con 20 emisoras de FM presintonizadas
Busca y almacena estaciones manualmente
Radio despertador o zumbador
Funciones de repetición de alarma, dormir

POTENCIA

Área: 230V ~ 50Hz
Batería de copia de seguridad:
3V = 2x1,5V tipo "AAA" / UM4 / R03
(no incluida)

PRODUCTO

45 mm (H) x 70 mm (D) x 120 mm (L)
Peso neto: 0,27 kg

CAJA INTERIOR

109 mm (H) x 57 mm (D) x 126 mm (L)
Peso bruto: 0.31 kg
Código: 3700460206697

CAJA EXPORTACION

10 piezas
240 mm (H) x 135 mm (D) x 305 mm (L)
Peso bruto: 3.8 kg
Código: 13700460206694

CONTENEDOR DE CARGA

20 pies: 29000 piezas
40 pies: 58300 piezas
40 pies HQ: 70800 piezas

